

KREATIVITÄT & KOMPETENZ FÜR DIE PRAXIS

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL



CREATIVITY & EXPERTISE FOR DENTAL SURGERY!

KATALOG | CATALOGUE



Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

www.kkd-topdent.de



Kompetent • Kreativ • Dynamisch

Werte Kunden, Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens Kentzler-Kaschner Dental

Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für unser Unternehmen und unser aktuelles Produktsortiment nehmen und wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern dieses Kataloges.

Seit 1967 ist das Unternehmen Kentzler-Kaschner Dental mit seinem Produktspektrum im Geschäftsbereich KKD® für den zahnärztlichen und im Geschäftsbereich TOPDENT für den zahntechnischen Bereich auf nationalem und internationalem Dentalmarkt tätig. Die über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz und Erfahrung und die hohe Qualität unserer Produkte haben den Marken KKD® und TOPDENT ein hohes Ansehen beschert.

Dies ist uns Ansporn und Maßstab für die Zukunft!

Zusammen mit unseren Partnern in Wissenschaft und Forschung, Zahnarztpraxis und im Dentallabor, optimieren und entwickeln wir kontinuierlich unser Produktprogramm weiter. Wir konzentrieren uns dabei auf die Anwendungsbereiche, in denen wir Produkte mit echtem Mehrwert für den Anwender bieten können.

Mit den kontinuierlichen Schulungen unserer Mitarbeiter und den speziell auf die Verarbeitung unserer Produkte ausgerichteten „hands on“ Kursen für Kunden und Vertriebspartner in unserem Schulungslabor, sowie bei externen Vertriebsschulungen und Kursveranstaltungen bei unseren Vertriebspartnern im In- und Ausland, setzen wir die an uns selbst gerichteten Maßstäbe eines kompetenten, kreativen und dynamisch am Markt agierenden Unternehmens um.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Dear Customers, Partners and Friends of the Kentzler-Kaschner Dental company

We feel very pleased that you take some of your precious time for our company and our actual product range and hope that you enjoy reading our catalogue.

Since 1967 the Kentzler-Kaschner Dental company is working on the national and international dental market with its two product lines: KKD® for dentists and TOPDENT for dental technicians and laboratories.

Our experience and competence, acquired over decades, and the high quality of our products made of KKD® and TOPDENT well esteemed brands.

For us this is the incentive and standard for the future!

Together with our partners in science and research, dental cabinet and laboratory we continuously optimize and develop our product range. We concentrate our efforts on those scopes where we are able to offer real added value for end-users.

With continuous trainings of our staff, as well as „hands-on“ courses for our customers and business partners – courses which are especially oriented on the special processing of our products taking place in our new training laboratory – and with our external courses and trainings at our business partners in Germany and abroad, we realize the self-determined standards of a competent, creative and dynamic company working on the dental market.

We thank you for your confidence and look forward to a good cooperation!



Seite/ page



9 - 20

Röntgen – Rechtwinkel-/Paralleltechnik
Radiographing – Right Angle-/
Paralleling Technique



21 - 36

Kofferdamtechnik
Rubber Dam Technique



37 - 66

Instrumentarium
Instruments



67 - 84

Prothetik
Prosthetics



85 - 95

Reinigung
Cleaning

Alle Kapitel auch als PDF Dokumente erhältlich/
Chapters available as PDF Documents:

www.kkd-online.de



Power fürs Labor,
Ästhetik für die Praxis!
Power for laboratory,
aesthetics for dental surgery!

REF M070900

A		
Abdichtung für Kofferdam – KOOL DAM™	32	
Abdruck Entspannungsmittel	71	
Abdruckschneidmesser – U-Cutter	74	
Abdruckspritzenbürstchen	90	
Abformlöffel für Erwachsene	68-70	
Abformlöffel für Kinder	68, 69	
Abformmaterialien	72, 73	
Acrylglas-Stäbchen	51	
Adapter für ATD Geräte	64	
Adhäsivpulver Diatrac	62	
Anatomische Abformlöffel	70	
Anmischbecher (Keramik)	83	
Anmischspateln	84	
Ansätze für Kronenentferner	63	
Anti-Fog Antibeschlag-Gel	93	
Anti-Fog Schutzbrillen	91-93	
Antireflect triColor Klammern	28, 29	
Arkansas – Schleifstein	51	
Artikulationspapierpinzette	39	
astron® CLEARsplint® Discs	82	
astron® CLEARsplint® und Zubehör	77-83	
astron® Labtec Pro	80	
astron® Spezialkunststoffe – MMA-frei	77-82	
ATD Adapter	64	
Aufbewahrungsbox für Aufbissschienen	83	
Aufbißplatten RWT® COLOR	12-14, 16, 20	
Aufbissschienenmaterial CLEARsplint®	78, 81	
Aufbissschienenreiniger	83	
Aufschleifservice	51	
Aufschleifzubehör	51	
Augen- und Gesichtsschutz	91-93	
B		
Bein – Wurzelheber	57	
Bißplatten RWT® COLOR	12-14, 16, 20	
Bißplatten RWT® COLOR Safety	13	
Blanks	81, 82	
BLUE ACTION	89	
Böhme – Teleskopzangen	65	
Bohrerstände	88	
Brückenentfernung (Schlaufensystem)	64	
Buffalo – Labormesser	84	
BurShelter – Bohrerstände	88	
C		
CAD/CAM Refill Basen	81	
CAD/CAM Pro Clearsplint®	81	
CAD/CAM Pro Hinweiskarten, Patientenpässe	83	
Carbid Fräser	76	
Castroviejo – Nadelhalter	56	
Chirurgie	43, 44	
Chirurgische Pinzetten	43	
Chirurgische Scheren	52-55	
CLEARsplint® Aufbissschienenmaterial	78, 81	
Clearsplint® CAD/CAM Pro	81	
CLEARsplint® Discs	82	
CLEARsplint® Hinweiskarten, Patientenpässe	83	
CLEARsplint® Zubehör	83	
CMT Composite-Modellierinstrumente	42	
COLOR Instrumente	47, 48	
COLOR RWT® Haltersysteme	10-20	
Composite-Modellierinstrumente CMT	42	
CrownGrip – Kronenhalter	66	
CrownMaster – Technikerzange	66	
Crownly – Kronenhalter	66	
D		
Dam Fix	33	
DeBaKey „WAVE“ – Pinzette	39	
Diatrac – Adhäsivpulver	62	
Discs (Fräsröhlänge)	81, 82	
Double Loop-Tip	64	
DuraClean™ – Spezialreiniger	83	
E		
EASY CLEAN Instrumente	49-50	
EASY CLEAN PA-Instrumente	49-50	
EASY CLEAN Pinzette	43	
Edelstahl Instrumententray	88	
Endo Bißplatten RWT® COLOR	14, 16	
Endo Set RWT® COLOR	15, 17	
Endo-Kit Kofferdam-Set	22	
Entspannungsmittel für Abdrücke	71	
Extraktion	57-61	
Extraktionszangen	59-61	
F		
Filmhalterablage RWT® COLOR	19	
Flipper – Zangen	65	
Flohr – Wurzelspitzenheber	57	
Fräsröhlänge CLEARsplint®	82	
Friedman – Zangen	61	
Führungsstangen RWT® COLOR	14-17	
Füllspatel nach Heidemann	42	
Furkationssonde	40	
G		
Gesichtsschutz	92	
Gewebepinzette	39	
Gipsschneidezange	84	
Gleitmittel für Kofferdam	32	
Goldman Fox – Scheren	53-55	
Gracey Küretten	47-50	
Grundausrüstung Kofferdam	22	
Grundausrüstung RWT Color	15	
H		
Häkchensonde	40	
Haifischmaul Kofferdamrahmen nach Nygard-Ostby	26	
Hallerklammer	34-36	
Halterablage RWT®	19	
Heidbrink – Wurzelspitzenheber	57	
Heidemann-Spatel	31, 42	
Hilfsmittel für die Röntgentechnik	19, 20	
Hinweiskarten astron®	83	
HK Reinigungsbürstchen für Implantate	46	
Hohlmeisselzangen	61	
I, J		
Implantatkürette	45	
Implantat-Reinigungsbürstchen	46	
Implantologie	45	
India – Schleifstein	51	
Instrumentarium	37-66	
Instrumentenmarkierung	51	
Instrumentenfaßpinzette	39	
Instrumententrays	86-88	
Iris – Scheren	53-55	
Isoliert spray	95	
Ivory – Lochzange	30	
Jacobson – Schere	55	
Jiffy Brushes – Reinigungsbürstchen	90	
K		
Keramik Anmischbecher	83	
Kinder-Kofferdamrahmen	26	
Kinder-Mundspiegel	38	
Klammerboards	23	
Klammersortimente (Kofferdam)	22, 23	
Klammerzangen	30	
Knetmasse V-1 „Putty“	72	
Kofferdam	21-36	
Kofferdam Dam Fix	31	
Kofferdam Endo-Kit „triColor“	22	
Kofferdam für Endodontie	24	
Kofferdam für Kinder	23	
Kofferdam Grundausrüstung	22	
Kofferdam Premium	24, 25	
Kofferdam Premium „NON-LATEX“	25	
Kofferdam Sympatic Dam	24, 25	
Kofferdam-Gleitmittel	32	
Kofferdam-Klammern	22, 23, 26-29	
Kofferdam-Klammerboards	23	
Kofferdam-Klammersortimente	23	
Kofferdam-Klammern Standard	26, 27	
Kofferdam-Klammern „triColor Antireflect“	28, 29	
Kofferdam-Klammerzangen	30	
Kofferdam-Lochschablone	31	
Kofferdam-Lochzangen	30	
Kofferdam-Rahmen	26	
Kofferdam-Rahmen nach Nygard-Ostby	26	
Kofferdam-Schere	31	
Kofferdam-Servietten	32	
Kofferdam-Stempel	31	
Kofferdamtechnik	21-36	
KONDISIL – Knetmasse	72, 73	
Konservierende Behandlung	42	
KOOL DAM™ – Abdichtung für Kofferdam	32	
Korrekturabformmasse V-3	73	
Kronen- und Brückenentfernung	62-64	
Kronen- und Goldscheren	55	
Kronenabnehmerzange	62	
Kronenaufbieger	62	
Kronenhalter	66	
Kronenspreizzange	62	
Kunststoffe für direkte Unterfütterungen	99	
Kunststoff-Fräser	76	
Kunststoffrahmen Kofferdam	26	
Küretten	47-50	
L		
La Grange – Schere	53-55	
Labormesser	84	
Labtec Pro – Prothesenmaterial	80	
Latexfreier Kofferdam	25	
Leitfaden Kofferdam	33	
Leitfaden RWT® Röntgenhalter-Systeme	18	
Lichtenberg – Nadelhalter	56	
Lochschablone für Kofferdam	31	
Lochzangen	30	
Löffelreiniger TRAYCLEAN	71	
Loop Tips (Schlaufensystem zur Brückenentfernung)	64	
Luxierer	58	
M		
Metallrahmen nach Young (Kofferdam)	26	
Metzenbaum – Schere	31	
Milchzahndosen	96	
MMA-freie Kunststoffe	78-82	
Modellierinstrumente CMT	42	
MOORE Tape'n Tell	51	
Motivationsspiegel	96	
Multifunktionstray SteWaFix	86	
Mundspiegel	38	
N		
Nadelhalter	55, 56	
Nadelreinigung - Reinigungsflüssigkeit	89	
NEW STYLE Anti-Fog Schutzbrillen	91	
„NON-LATEX“ Premium Kofferdam	25	
Noyes – Schere	55	
Nygard-Ostby – Kofferdam-Kunststoffrahmen	26	

O

Okklamat – Unterfütterungsgerät	83
OptiLube – Gleitmittel	32

P, Q

Parodontometer	41
Parodontometeraufsatz	41, 45
Partielle Abformlöffel	69
Pastenhärter für Abformmaterialien	72, 73
Patientenpässe astron®	83
Patienten-Schutzbrillen	91
Perforierte Abformlöffel	69, 70
Pinzetten, chirurgisch	43
Pinzetten, zahnärztlich	39
Piranha Burs	76
PMMA-Blanks	81
Polymerisations-Drucktopf	75
Polymerisations-Schutzbrille	92
PolyPot – Polymerisations-Drucktopf	75
Prothesenbasismaterial Labtec Pro	80
Prothetik	67-84
P-WHO Sonde	41
PZR-Instrumente	45, 47-50
Quetschbißlöffel	69
Quick-Cleaner	89

R

Raspatorien	44
RB-LINE Griff	39, 41
RB-LINE Instrumente	45, 46
RB-LINE Mundspiegel	38, 45
RED ACTION	89
Refill-Basen Clearsplint® CAD/CAM Pro	81
Reinigung	86-95
Reinigungsbürstchen für Absaugkanülen	90
Reinigungsbürstchen für Implantate	46
Reinigungsbürste für Abdruckspritzen	90
Reinigungslösung für. z.B. Nadelreiniger	89
RELEASE SPRAY	71
Reliance Produkte	99
Retina – Anti-Fog UV-Schutzbrille	92
Rillenfräser	76
Rongeur-Friedman – Zangen	61
Röntgen – Rechtwinkel-/ Paralleltechnik	9-20
RWT window x-ray® COLOR	16, 17
RWT window x-ray® COLOR SAFETY	13, 17
RWT® COLOR Standard	14, 15
RWT® Halterablage	19
RWT® COLOR Haltersysteme	14-17
RWT® COLOR SAFETY Bißplatten	13

S

Scaler	47-50
Scheren, chirurgisch	52-55
Scheren, Standard	53
Scheren, SuperCut	54
Scheren, SuperCut TC	55
Scheren, TC-Line	54, 55
Schlaufensystem zur Brückenentfernung	64
Schleiföl	51
Schleifsteine	51
Schutzbrillen	91-93
Service: Aufschleifservice PA-Instrumente	51
Service: Aufschleifservice Scheren	53
Service: Individuelle Beschriftung Löffelgriffe	70
Sichelsonde	40
Silikon-Isoliermittel	95
Single Loop-Tip (Schlaufensystem)	64
Skalpellopfgriffe	44
Solide Abformlöffel	68, 70
Sonden	40
Spezialfräser	76

Spezialkunststoffe	99
Spezialreiniger für Aufbißsschienen	83
Spiegelgriffe	38, 39
Standard Abformlöffel	68, 69
Standard Kofferdam-Klammern	23, 26, 27
Starter Kit Kofferdam Grundausrüstung	22
Starter Kit RWT	15
SteWaFix 2.0 triColor A+ Multifunktionstray	86, 87
SteWaFix BurShelter	88
Studienmodell	94
SuperCut Scheren	54
SuperCut TC Scheren	55
SUPER-FLEX Anti-Fog Schutzbrille	92
Sympatic Dam – Kofferdam	24, 25
Syringe Brush - Reinigungsbürste	90

T

Tape'n Tell – Farbmarkierung	51
TC-Line Nadelhalter	56
TC-Line Scheren	54, 55
Teleskop-/Technikerzangen	65
Teststäbchen zur Schärfeprüfung	51
Tiefgreifende Extraktionszangen	60
TiN-Antihaftbeschichtete Instrumente	42
Titan-Implantatkürette	45
TOPDENT CrownGrip	66
TOPDENT CrownMaster	66
TOPDENT ISOLIERSPRAY	95
TRAYCLEAN – Löffelreiniger	71
„triColor Antireflect“ Klammern	23, 28, 29

U

U-Cutter – Abdruckschneidmesser nach Ugrinovic	74
Universal Küretten	47-50
Universal Reinigungskonzentrate	89
Universalscaler	47-50
Unterfütterungsgerät	83
Untersuchungssonden	40
UV-Schutzbrille	92

V, W

V-1 Knetmasse	72
V-3 Korrekturabformmasse	73
Variboards	23
VASELINE	43, 95
Visierringe RWT window x-ray® COLOR	16, 17
Visierringe RWT® COLOR	14, 15
Vorabdruckmasse V-1	73
Waschtrays	86, 87
Wurzelheber	57
Wurzelspitzenheber	57

X, Y

Young – Spannrahmen für Kofferdam	26
-----------------------------------	----

Z

Zahnärztliche Pinzetten	39
Zahnputzmodell für Kinder	96
Zahnmodell für die Patientenberatung	94
Zahnzangen für Erwachsene	59, 60
Zahnzangen für Kinder	61
Zangenständer	65
Zirkonnitridbeschichtete Instrumente	41, 45, 46
Zubehör astron® CLEARsplint®	83
Zubehör für die Abformtechnik	71
Zubehör für die Kofferdamtechnik	31, 32
Zubehör für Röntgen	19, 20

Wichtiger Hinweis: Unsere gekürzten Katalogbezeichnungen dienen der schnellen Orientierung. Die Nutzung der Produkte muss immer gemäß den Anleitungen des Herstellers von qualifizierten Anwendern erfolgen. Bitte beachten Sie Warnhinweise und lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Sie es korrekt und sicher verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers kann zu Risiken für Patienten, Anwender und Dritte führen, wie Verletzungen, Sachschäden oder anderen unerwünschten Folgen. Bitte wenden Sie sich an unseren Medizinprodukteberater oder direkt an den Hersteller, wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung eines Produkts haben. Bilder können abweichen, technische Änderungen vorbehalten.

Table of contents

A		K	
Accessories for astron® CLEARsplint®	83	KONDISIL – impression material	72, 73
Accessories for impression taking	71	KOOL DAM™ – liquid rubber dam	32
Accessories for instrument sharpening	51		
Accessories for rubber dam	31, 32	L	
Accessories for radiographing	19, 20	La Grange – scissors	53-55
Acryl glass testing sticks	51	Laboratory knives	84
Adapter for ATD crown removers	64	Labtec Pro – MMA free denture resin	80
Adhesive powder Diatrac	62	Latex-free rubber dam	25
Aiming rings RWT® COLOR	14, 15	Lichtenberg – needle holders	56
Aiming rings RWT window x-ray® COLOR	16, 17	Liquid rubber dam – KOOL DAM™	32
Anatomic impression trays	70	Loop Tips	64
Anti-fog gel	93	Lubricant for rubber dam	32
Anti-fog protection glasses	91-93	Luxating Elevators	58
Antireflect triColor clamps	28, 29		
Arkansas – honing stone	51	M	
Articulation paper pliers type Miller	39	Manual: RWT® Holder systems	18
astron® accessories	83	Manual: Rubber Dam	33
astron® CLEARsplint®	77-83	Metzenbaum – scissors	31
astron® CLEARsplint® Discs	82	Milling Disc CLEARsplint®	81
astron® Labtec Pro	80	Mirror handles	38, 39
astron® special resins – free of MMA	77-82	Mixing bowls	83
ATD Adapter (for Loop-Tips)	64	Mixing spatulas	84
		MMA free resins	78-82
B		MOORE Tape'n Tell	51
Baby Teeth Box	96	Motivation mirrors	96
Basic equipment RWT® COLOR	15	Mouth mirrors	38
Basic Sharpening Kit	51	Multifunctional tray SteWaFix	86
Bein – root elevators	57		
Bite blocks RWT® COLOR	12-14, 16, 20	N, O	
Bite blocks RWT® COLOR SAFETY	13	Needle holders Castroviejo	55, 56
Blanks	81, 82	NEW STYLE protection glasses	91
BLUE ACTION	89	Nightguard cleaning agent	83
Böhme – telescope pliers	65	Nightguard material	78, 81
Bone Rongeur	61	„NON-LATEX“ Premium Sympatic dam	25
Buffalo – laboratory knives	84	Noyes – scissors	55
BurShelter	88	Nygard – rubber dam frame	26
		Okklamat – Relining Unit	83
C		OptiLube – rubber dam lubricant	32
CAD/CAM Refill Bases	81		
CAD/CAM Pro resin	81	P, Q	
CAD/CAM Pro Patient ID cards & reference cards	83	PA Instruments for professional tooth cleaning	45, 47-50
Carbide burs	76	Partial impression trays	69
Castroviejo – needle holders	56	Paste hardener	72, 73
Ceramic mixing bowl	83	Patient ID cards	83
Check bite – impression tray	69	Perforated impression trays	69, 70
Clamp assortments	23	Periosteals	44
Clamp boards	23	Piranha Burs	76
Clamp forceps	30	Plaster cutting forceps	84
Clamps	22, 23, 26-29	Pliers shelf	65
Clamps „triColor Antireflect“	22, 23, 28, 29	Pliers, surgical	43
Clamps „Standard“	23, 26, 27	PMMA-blanks	81
Cleaning	85-95	Polymerisation light-protection glasses	92
Cleaning agents	83, 89	Polypot – polymerisation pressure pot	75
Cleaning brushes for aspirators and ejectors	90	Probes	41
Cleaning brushes for implants	46	Prosthetics	67-84
Cleaning tray	86, 87	Protection glasses	91-93
CLEARsplint® accessories	83	Protection glasses for patients	91
Clearsplint® CAD/CAM Pro	81	Punches	30
CLEARsplint® Discs	82	P-WHO probes	41
CLEARsplint® for quality nightguards & splints	78	Quick-Cleaner (cleaning agent)	89
CLEARsplint® Patient ID cards & reference cards	83		
CMT composite modelling instruments	42	R	
COLOR instruments	47, 48	Radiographing – Right Angle-/	
COLOR RWT® Holder	10-20	Paralleling Technique	9-20
Composite modelling instruments	42	RB-LINE handle	39, 41
Conservative Dentistry	42	RB-LINE instruments	45, 46
Corrective impression material V-3	73	RB-LINE mouth mirror	38, 45
Crown- & Bridge Removal	62-64	RED ACTION	89
Crown Holders	66	Reference cards	83
Crown Remover	62		
Crown scissors	55		
Crown Spreader	62		
D			
CrownGrip – crown holder	66		
CrownMaster	66		
Crowny – crown holder	66		
Curettes	47-50		
Cutting instrument – U-Cutter	74		
E			
Dam Fix	33		
DeBaKey „WAVE“ – atraumatic tissue pliers	39		
Deep gripping extracting forceps	60		
Denture base material – Labtec Pro	80		
Diatrac – adhesive powder	62		
Discs	81, 82		
Double Loop-Tip	64		
Dressing Pliers	39		
DuraClean™ – special cleaning agent	83		
F			
EASY CLEAN instruments	49, 50		
EASY CLEAN pliers	43		
Endo bite blocks RWT® COLOR	14, 16		
Endo Kit RWT® COLOR	15, 17		
Endo-Kit Rubber Dam Set	22		
Explorers	40		
Extracting forceps for adults and Children	59-61		
Extracting instruments	57-61		
Eye protection	91-93		
G, H			
Face protection	92		
Filling Spatulas type Heidemann	31, 42		
Flipper Pliers	65		
Flohr – root tip pick	57		
Frames – rubber dam technique	26		
Friedman – pliers	61		
Furcation probe	40		
I, J			
Goldman Fox – scissors	53, 55		
Gracey curettes	47-50		
Groove Bur	76		
Haller Clamps	34-36		
Heidbrink – root tip pick	57		
Heidemann – spatula	31, 42		
Honing oil	51		
Honing stones	51		
Hook-shaped explorer	40		
Implant curette	45		
Implantology	45		
Impression material	72, 73		
Impression material V-1 „Putty“	72		
Impression tray cleaner TRAYCLEAN	71		
Impression trays	68-70		
Impression trays for children	68, 69		
Impression trays for Orthodontia	68, 69		
India – honing stone	51		
Indicator arms RWT® COLOR	14-17		
Instrument holding pliers	39		
Instrument markings	51		
Instrument trays	86-88		
Instruments	37-66		
Interim restorations, resin (Reliance)	99		
Iris – scissors	53-55		
Isolating agent	95		
Ivory – rubber dam punch	30		
Jacobson – scissors	55		
Jiffy Brushes – cleaning brushes	90		

Refill-Bases Clearsplint® CAD/CAM Pro	81
Release Spray	71
Reliance products	99
Relining unit	83
Retina – anti-fog UV-protection glasses	32, 92
Rongeur-Friedman – pliers	61
Root elevators	57
Root Tip Picks	57
Rubber Dam clamp assortments	23
Rubber Dam clamp boards	23
Rubber Dam clamps	26-29
Rubber Dam ENDO-Kit - „triColor Antireflect“	22
Rubber Dam especially for endodontics	24
Rubber Dam for children	23
Rubber Dam forceps	30
Rubber Dam frames	26
Rubber Dam Instruction Manual	33
Rubber Dam Lubricant	32
Rubber Dam Napkins	32
Rubber Dam punches	30
Rubber Dam scissors	31
Rubber Dam Starter Kit	22
Rubber Dam Technique	21–36
Rubber Dam template and stamp	31
RWT® COLOR Basic equipment	15
RWT window x-ray® COLOR	16, 17
RWT window x-ray® COLOR SAFETY	16, 17
RWT® COLOR Standard	14, 15
RWT® COLOR Holder systems	14-17
RWT® COLOR SAFETY bite blocks	13
RWT® X-ray base	19

S

Scalers	47-50
Scalpel handles	44
Scissors, standard	52, 53
Scissors, SuperCut	52, 54
Scissors, SuperCut TC	52, 55
Scissors, surgical	52-55
Scissors, TC-Line	52, 54, 55
Scissors type Metzenbaum	31, 53
Separating spray	95
Service: individual markings of the trays	70
Service: sharpening service for PA hand instruments	51
Service: sharpening service for scissors	53
Sharpening kit and accessories	51
Sharpening service	51
Silicone isolating agent	95
Single Loop-Tip	64
Spatula	84
Spatula type Heidemann	31, 42
Special cleaning agent for nightguards	83
Special cutter	76
Special mirrors	38, 45
Stainless steel trays	88
Standard clamps	23, 26, 27
Standard impression trays	68, 69
Standard scissors	52, 53
Starter Kit Rubber Dam	22
Starter Kit RWT	15
SteWaFix BurShelter	88
SteWaFix multifunctional tray	86, 87
Storing Box for Premium Splints	83
Study Model	94
SuperCut scissors	52, 54
SuperCut TC scissors	52, 55
SUPER-FLEX protection glasses	92
Surgery	43, 44
Surgical pliers	43
Surgical scissors	52-55
Sympatic Dam – rubber dam	22, 24, 25
Sympatic Dam Premium	24, 25
Sympatic Dam Premium „NON-LATEX“	25
Syringe Brush	90

T

Tape'n Tell – instrument markings	51
TC-Line needle holders	56
TC-Line scissors	52, 54, 55
Teethbrushing model	96
Telescope pliers type Böhme	65
Telescope-/Technical pliers	65
Testing sticks – for sharpening	51
TiN instruments	42
Tips for crown- & bridge removers	63
Titanium implant curette	45
TOPDENT CrownGrip	66
TOPDENT CrownMaster	66
TOPDENT ISOLIERSPRAY	95
TRAYCLEAN – cleaning agent	71
triColor Antireflect clamps	23, 28, 29

U

U-Cutter – cutting instrument type Ugrinovic	74
Ultrasonic cleaning concentrates	89
Universal curettes	47-50
Universal scalers	47-50
UV-protection glasses	31, 92

V, W

Variboards	23
VASELINE	43, 95
Washtrays	86, 87

X, Y

Young – rubber dam frame	26
--------------------------	----

Z

Zirconium nitride coated instruments	41, 45, 46
--------------------------------------	------------

Important note: Our shortened catalogue descriptions are intended for easy guidance. Products must always be used according to the manufacturer's instructions by qualified users.

Please note warnings. Always read the instruction manuals carefully before using the product so that you use it in a correct and safe way. The non-observance of instructions may cause risks for patients, users and third parties, such as injuries, material damages or other undesirable effects. Please contact our medical product consultant or the manufacturer directly, if you have any questions about the proper use of a product. Illustrations may be different, technical changes omitted.

Ästhetik
für die Praxis –
Power fürs Labor



Aesthetics for dental
surgery – Power for
laboratory

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

RWT® **COLOR** SAFETY Bißplatten
RWT® **COLOR** SAFETY bite blocks 13

RWT® **COLOR** Halter – Einzelteile & Sortimente
RWT® **COLOR** Holder – individual parts &
assortments 14, 15

RWT® **COLOR** window x-ray® Halter –
Einzelteile & Sortimente
RWT® **COLOR** window x-ray® Holder –
individual parts & assortments 16, 17

Leitfaden & Zubehör
Manual & Accessories 18-20





RWT® setzt Maßstäbe in der Röntgendiagnostik

RWT® applies standards to the roentgenographic diagnosis


- Stabilisierung des Aufnahmemediums und Schutz vor Deformation
 - Exakte und reproduzierbare Positionierung von Röntgenfilm/ Speicherfolie
 - Nur geringe Mitarbeit des Patienten erforderlich
 - Verzerrungsfreie Abbildungen und optimale Abbildungstreue
 - Einfache Handhabung
 - Signifikant verbesserter Strahlenschutz durch RWT window x-ray® **COLOR**
 - Maximaler Strahlenschutz mit RWT® **COLOR** SAFETY Bißplatten
- Stabilisation of the exposure medium and protection against deformation
 - Exact and reproducible positioning of the film and/or image plate
 - Only little assistance of the patient is necessary
 - Distortion free and fully detailed radiographs
 - Easy handling
 - Significantly improved radiation protection due to RWT window x-ray® **COLOR**
 - Maximum radiation protection with RWT® **COLOR** SAFETY bite blocks

Spezielle intraorale Aufnahmetechniken im Vergleich

Special intraoral techniques compared

Rechtwinkel-/Paralleltechnik
Right Angle-/Paralleling Technique

Halbwinkeltechnik
Bisecting technique





Durch den wesentlich geringeren, vertikalen Einstellwinkel wird bei der Rechtwinkel-/Paralleltechnik das Jochbein nicht über den Apex projiziert.

Using the Right Angle-/Paralleling Technique, due to the decreased vertical angle, the apex is no longer overlapped by the zygomatic bone.

Rechtwinkel-/Paralleltechnik
Right Angle-/Paralleling Technique

Halbwinkeltechnik
Bisecting technique





Durch die parallele Lage des Films/der Speicherfolie zur Längsachse des Objekts wird die räumliche Verzerrung auf ein Minimum reduziert. Die Darstellung des Zahns erfolgt nahezu anatomisch getreu und größenidentisch. Geometrische Unschärfen werden minimiert.

Due to the perpendicular position of the film/image plate to the longitudinal axis of the object the dimensional distortions are reduced to a minimum. Anatomic accuracy of tooth size, length of canals etc. is assured. Geometrical lack of definitions is minimized.



Eine artifizielle Verlängerung durch Biegung des Filmes/ der Speicherfolie ist bei der Rechtwinkel-/Paralleltechnik ausgeschlossen, da die Aufbißplatte den Film großflächig stabilisiert. An artificial enlargement through film-/image plate bending is eliminated since the bite block stabilizes the film extensively.



Ausgeschlossen sind Ausblendungen, die durch axiale Fehleinstellung des Röntgentubus, manuelle Fixierung des Films/der Speicherfolie und durch Ausschwenken des Röntgengerätes auftreten.

Cone cutting, as a result of axial misalignment of the long cone, manual film-/image plate holding or swinging out of the x-ray unit, is eliminated.

Vergleich der RWT® Haltersysteme – made in Germany Comparison of the RWT® Holder Systems – made in Germany



Siehe Seite 14/15.
Refer to page 14/15.



Siehe Seite 16/17.
Refer to page 16/17.

KKD® RWT® COLOR


Der KKD® RWT® COLOR Instrumentensatz bildet mit einem Langtubus die Basis für den Einsatz der Rechtwinkel-/Paralleltechnik in der Röntgendiagnostik. Das System kann sowohl mit Rund- als auch Rechtecktuben eingesetzt werden. Das Design der Visierringe (Stufen und Einkerbungen) ermöglicht, dass Aufnahmemedium und Zentralstrahl exakt im rechten Winkel zur Zahnachse zentriert werden können.

KKD® RWT® COLOR instrument set and a long cone are the base for the use of the Right Angle-/Paralleling Technique in the x-ray diagnosis. The system can be used with round, as well as with rectangular long cones. The design of the aiming ring (steps and notches) allows that the x-ray beam is directed perpendicular to the recording plane of the exposure medium which has been positioned parallel to the long axis of the tooth.

KKD® RWT window x-ray® COLOR

Während Rechtecktuben das Nutzstrahlenfeld bereits auf Filmgröße reduzieren, wird der Patient beim Einsatz von Rundtuben noch vom vollen Nutzstrahlenfeld getroffen. Mit dem RWT window x-ray® COLOR Instrumentensatz wird der Strahlenschutz auch beim Rundtubus auf das Niveau des Rechtecktubus gebracht. Die bleiausgekleideten Visierringe ermöglichen eine Begrenzung des Nutzstrahlenfeldes auf das jeweilige Format und vermindern die Strahlenexposition je nach Blendengröße um bis zu 70 %. Die Intensität der Streustrahlung sinkt – der Bildkontrast steigt.³ Insbesondere im Bereich der digitalen Röntgentechnik (Speicherfolien) hat sich dieses System bestens bewährt.

Whereas with rectangular long cones the exposed x-ray field is already reduced to the chosen medium size, with round cones the complete surface corresponding to the cross-section of the cone is exposed. Using the RWT window x-ray® COLOR instrument set the radiation protection of round and rectangular long cones is the same. The lead-lined aiming rings allow a limitation of the exposed x-ray field to the chosen medium size and – depending on the chosen window – reduce the radiation exposure by up to 70 %. The scattered radiation intensity is reduced – the radiograph contrast is increased.³ Especially in the digital roentgenographic technique (image plates) this system is highly approved.




Zur Strahlenexpositionsbegrenzung nach Prüfposition [5F5A] der Sachverständigen Prüfrichtlinie (SV-RL). Erfüllt die Anforderungen der DIN 6868 Teil 151./ For the limitation of the radiation exposure acc. to control position (5F05A) of the SV-RL. Fulfills the requirements of the DIN 6868 part 151.

Insbesondere im Bereich der digitalen Röntgentechnik (Speicherfolien) hat sich dieses System bestens bewährt.
Especially in the digital roentgenographic technique (image plates) this system is highly approved.


Die KKD® RWT® COLOR Instrumentensätze bilden in Verbindung mit einem Langtubus (Rund- oder Rechteckausführung) die Umsetzung der Rechtwinkel-/ Paralleltechnik in der konventionellen und digitalen Röntgendiagnostik. Die Visierringe sind universell für alle gängigen Röntengeräte geeignet (z.B. Dentsply Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca usw.).

The KKD® RWT® COLOR instrument sets together with a long cone (rectangular- or round type) constitute the implementation of the Right Angle-/Paralleling Technique in conventional & digital x-ray diagnosis. The rings are universally suitable for all current x-ray units (e.g. Dentsply Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca etc.).




Exaktes Anvisieren aller gängigen Rund- und Rechtecktuben durch Abstufungen im Visierring.

Precise aiming of all current round- and rectangular cones due to the special stepped design.



Immer wieder weiterentwickelte Bißplatten: durchdacht und komfortabler in der Handhabung.

Constantly further developed bite blocks: sophisticated and more comfortable to handle.




Einfache und schnelle Zuordnung aller Teile durch Farbcodierung.

Easy and fast assembling due to colour coding.


Hochwertige Führungsstangen aus rostfreiem, medizinischem Stahl.

High-quality indicator arms made of stainless medical steel.




Das Lochdesign erlaubt ein noch einfacheres Aufstecken und Lösen der Bißplatten von der Führungsstange.

The design of holes enables an even easier attaching and separating of the bite blocks to/from the indicator arm.



Bißplatte Anterior & Posterior mit weiterentwickelter Fixierlippe: Speicherfolien und Filme werden noch schonender in Position gehalten.

Bite blocks anterior and posterior with enhanced clamping part: image plates and films are gently hold in position.



Abgerundete Form mit weniger Kanten. Rückseite mit Größen-Beschriftung.

Blocks are more rounded, hence less edges. On the back appropriate sizes are indicated.



Bißplatte Anterior blau, Größe 0/1/2
bite block anterior blue size 0/1/2

8 St./ pcs. REF 05406



Bißplatte Posterior gelb, Größe 2
bite block posterior yellow, size 2


8 St./ pcs. REF 05407



Bißplatte Posterior gelb, Small: Größe 0/1
bite block posterior yellow, small: size 0/1

8 St./ pcs. REF 05408

KKD® RWT® COLOR SAFETY Bißplatten für maximalen Strahlenschutz bite blocks for maximum radiation protection



Mit den RWT® COLOR SAFETY Bißplatten lässt sich die letzte verbleibende Sicherheitslücke in der Röntgendiagnostik schließen. Die mit Rechtecktubus oder RWT window x-ray® COLOR auf das Röntgenfilmformat eingegrenzte Nutzstrahlung tritt hinter dem Röntgenfilm trotz seiner innenliegenden Bleifolie kaum vermindert wieder aus.

Die RöV verlangt vom verantwortlichen Arzt, die Strahlenexposition des Patienten unter Berücksichtigung der Zielsetzung so gering wie möglich zu halten.

RWT® COLOR SAFETY Bißplatten bieten deshalb eine Strahlensperre unmittelbar hinter dem Aufnahmemedium und absorbieren mit ihrer integrierten Bleisperrschicht die Austrittsstrahlung wirksam: die Durchlassstrahlung wird auf weniger als 1 % der applizierten Dosis reduziert!

With the RWT® COLOR SAFETY bite blocks, the last remaining safety risk in the x-ray diagnosis can be eliminated. The radiation exposure, which is limited to the chosen film size due to the use of a rectangular long cone or RWT window x-ray® COLOR, emerges barely reduced behind the film and this in spite of the integrated lead foil. The Roentgenographic Directive demands of the responsible doctor or dentist to reduce the radiation exposure for the patient to a minimum respecting the necessary aims. Furthermore it demands: [...] parts of the body, which are not concerned, [...] have to be protected as far as possible against radiation exposure. RWT® COLOR SAFETY bite blocks offer a radiation barrier directly behind the used roentgenographic medium and absorb efficiently with the integrated lead foil the emerging x-rays: the remaining outlet is limited to the less than 1 % of the applied dose.

Dosismessung bei Heliodent DS - 60 KV/ Measured Dose Of The Heliodent Ds - 60 Kv

Schaltzeit exposure [s]	Aufnahmemedium radiographic medium	applizierte Dosis applied dose [μGy]	Restdosis hinter Bißplatte remaining dose behind bite block [μGy]	Durchlassstrahlung outlet radiation [%]	Schwächung der Exposition attenuation of the exposure [%]
0,64	Ultraspeed	1625	12,70	0,78	99,22
0,32	Ektaspeed	858	6,27	0,73	99,27
0,25	Insight	636	4,88	0,77	99,23
0,10	Speicherfolie	251	1,90	0,77	99,23

Basis: Prüfbericht des TÜV Süddeutschland vom 08.08.2003
- Messwerte vom Heliodent DS -
Messwerte der anderen verwendeten Strahlungsquellen vergleichbar

Base: test report of the TÜV South Germany dated 8.8.2003
- measured values of the Heliodent DS -
Measured values are comparable with other used radiation sources

Die Soft-Einfassung der KKD® RWT® COLOR SAFETY Bißplatten verhindert und lindert Druckschmerz an den Weichgeweben und erhöht so den Patientenkomfort deutlich.


The Kentzler-Kaschner Dental company has used the new construction of the KKD® RWT® COLOR SAFETY bite blocks to increase patient comfort, since the innovative soft border avoids and eases pressure pain on the soft tissues.



SAFETY Bißplatte Anterior blau
bite block anterior blue
8 St./ pcs. REF 05476

SAFETY Bißplatte Posterior gelb
bite block posterior yellow
8 St./ pcs. REF 05477

SAFETY Bißplattensortiment Anterior & Posterior
SAFETY bite block assortment Anterior & Posterior
je 4 St./ ea. 4 pcs. REF 054785




ANTERIOR

Aufnahmen im Frontzahnbereich/ radiographs in the anterior region



Visierring Anterior blau
aiming ring anterior blue

1 St./ pc. REF 05420



Führungsstange Anterior blau
indicator arm anterior blue


1 St./ pc. REF 05226



Bißplatte Anterior blau, Größe 0/1/2
bite block anterior blue size 0/1/2

8 St./ pcs. REF 05406


Alle Teile/ all parts:



3 bar
5 min


POSTERIOR

Aufnahmen im Seitenzahnbereich/ radiographs in the posterior region



Visierring Posterior gelb
aiming ring posterior yellow

1 St./ pc. REF 05421



Führungsstange Posterior gelb
indicator arm posterior yellow

1 St./ pc. REF 05227




Bißplatte Posterior gelb/ bite block posterior yellow
Small: Größe 0/1
size 0/1

8 St./ pcs. REF 05408

Größe 2
size 2
8 St./ pcs. REF 05407


ENDO

Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen/ Endometric radiographs during endodontic treatments



Visierring Endo grün
aiming ring Endo green

1 St./ pc. REF 05432



Führungsstange Endo grün
indicator arm Endo green

1 St./ pc. REF 05229



Bißplatten Endo grün/ Endo bite blocks green

Endo Anterior
R/OK oder L/UK und
L/OK oder R/UK
R/upper or L/lower
and
L/upper or R/lower
je/ ea. 2 St./ pcs.
REF 05433

Endo Posterior
R/OK oder L/UK und
L/OK oder R/UK
R/upper or L/lower
and
L/upper or R/lower
je/ ea. 2 St./ pcs.
REF 05434

Endo Sortiment
bite block assort.
Anterior + Posterior
je/ ea. 1 St./ pc.
REF 05435


BITEWING

Bißflügel aufnahmen/ bitewing radiographs



Visierring Bißflügel orange
aiming ring bitewing orange

1 St./ pc. REF 05422



Führungsstange Bißflügel orange
indicator arm bitewing orange

1 St./ pc. REF 05228



Bißplatten Bißflügel orange/ bite blocks bitewing orange
Größe 2 (3x4)
size 2 (3x4)
8 St./ pcs.
REF 05412

Größe 3 (2,7x5,4)
size 3 (2,7x5,4)
8 St./ pcs.
REF 05414

Größe 0 (2x3)
size 0 (2x3)
8 St./ pcs.
REF 05413

RWT® Halter Sortimente RWT® Holder assortments

KKD® RWT® COLOR Grundausrüstung Basic equipment

Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bißflügelaufnahmen mit mehreren Bißplatten und Führungsstangen. 4 Halter können komplett vorbereitet und vorgesteckt werden.

Complete assortment for anterior-, posterior- and bitewing radiographs with multiple bite blocks and indicator arms. Sufficient to prepare and assemble 4 complete holders.

4 Führungsstangen, 4 Visierringe,
18 Bißplatten
4 indicator arms, 4 aiming rings,
18 bite blocks

REF 054015



[www.kkd-online.de/
Anterior_UK_std.mp4](http://www.kkd-online.de/Anterior_UK_std.mp4)



[www.kkd-online.de/
Bitewing.mp4](http://www.kkd-online.de/Bitewing.mp4)



[www.kkd-online.de/
Posterior_OK_std.mp4](http://www.kkd-online.de/Posterior_OK_std.mp4)



KKD® RWT® COLOR Start-up Set



Röntgenhaltersystem für die Rechtwinkel-/Paralleltechnik.

X-ray Holder system for the Right Angle-/Paralleling Technique

3 Führungsstangen, 3 Visierringe,
4 Bißplatten
3 indicator arms, 3 aiming rings,
4 bite blocks

REF 054155

KKD® RWT® COLOR Bitewing Set



Spezialsortiment für Bißflügelaufnahmen. Komplettsatz mit mehreren Bißplatten, Ring und Führungsstange.

Special assortment for the use of the Right Angle-/Paralleling Technique for bitewing radiographs. Complete kit with multiple bite blocks, ring and arm.

1 Führungsstange, 1 Visierring, 4 Bißplatten
1 indicator arm, 1 aiming ring, 4 bite blocks
REF 054315

KKD® RWT® COLOR Endo Set



Spezialsortiment für die häufige Verwendung der Rechtwinkel-/Paralleltechnik bei der Endodontie. Komplettsatz mit mehreren Bißplatten, Ring und Führungsstange

Special assortment for the use of the Right Angle-/Paralleling Technique for endometric radiographs. Complete kit with multiple bite blocks, ring and arm.

1 Führungsstange, 1 Visierring, 4 Bißplatten
1 indicator arm, 1 aiming ring, 4 bite blocks
REF 054305

Einsatz RWT® COLOR
Halter ENDO/ How to
place RWT® COLOR
Holder ENDO:


[www.kkd-online.de/
RWT-Endo.mp4](http://www.kkd-online.de/RWT-Endo.mp4)



ANTERIOR

Aufnahmen im Frontzahnbereich/ radiographs in the anterior region

Führungsstangen & Bißplatten/ Indicator arms & bite blocks:



3 bar / 5 min

KKD® RWT window x-ray® Visierringe/ Aiming rings:



nur wisch- & sprüh-desinfizierbar
only wipe- & spray disinfectable

Visierring Anterior blau
aiming ring anterior blue
3x4 Blende/ size 2 window
1 St./ pc. REF 05440
2x3 Blende/ size 0 window
1 St./ pc. REF 05441

Führungsstange Anterior blau
indicator arm anterior blue
1 St./ pc. REF 05226

Bißplatte Anterior blau,
Größe 0/1/2
bite block anterior blue
size 0/1/2
8 St./ pcs. REF 05406

POSTERIOR

Aufnahmen im Seitenzahnbereich/ radiographs in the posterior region

Visierring Posterior gelb
aiming ring posterior yellow
3x4 Blende/ size 2 window
1 St./ pc. REF 05450
2x3 Blende/ size 0 window
1 St./ pc. REF 05451

Führungsstange Posterior gelb
indicator arm posterior yellow
1 St./ pc. REF 05227

Bißplatte Posterior gelb/ bite block posterior yellow
Small: Größe 0/1
size 0/1
8 St./ pcs. REF 05408
Größe 2
size 2
8 St./ pcs. REF 05407

ENDO

Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen/ Endometric radiographs during endodontic treatments

Visierring Endo grün
aiming ring Endo green
3x4 Blende/ size 2 window
1 St./ pc. REF 05455
2x3 Blende/ size 0 window
1 St./ pc. REF 05456

Führungsstange Endo grün
indicator arm Endo green
1 St./ pc. REF 05229

Bißplatten Endo grün/ Endo bite blocks green
Endo Anterior R/OK oder L/UK und L/OK oder R/UK R/upper or L/lower and L/upper or R/lower je/ ea. 2 St./ pcs. REF 05433
Endo Posterior R/OK oder L/UK und L/OK oder R/UK R/upper or L/lower and L/upper or R/lower je/ ea. 2 St./ pcs. REF 05434
Endo Sortiment bite block assort. Anterior + Posterior je/ ea. 1 St./ pc. REF 05435

BITEWING

Bißflügel aufnahmen/ bitewing radiographs

Visierring Bißflügel orange
aiming ring bitewing orange
3x4 Blende/ size 2 window
1 St./ pc. REF 05445
2x3 Blende/ size 0 window
1 St./ pc. REF 05446

Führungsstange Bißflügel orange
indicator arm bitewing orange
1 St./ pc. REF 05228

Bißplatten Bißflügel orange/ bite blocks bitewing orange
Größe 2 (3x4) size 2 (3x4) 8 St./ pcs. REF 05412
Größe 3 (2,7x5,4) size 3 (2,7x5,4) 8 St./ pcs. REF 05414
Größe 0 (2x3) size 0 (2x3) 8 St./ pcs. REF 05413



KKD® RWT window x-ray® **COLOR** SAFETY
Grundausrüstung/ Basic equipment



Haltersortiment mit Bleibblenden 3x4 für Front- und Seitenzahn-
aufnahmen.
3 Halter können komplett vorbereitet und vorgesteckt werden.
Holder assortment with windows 3x4 for anterior- and posterior
radiographs. Sufficient to prepare and assemble 3 complete holders.

3 Führungsstangen, 3 Visierringe 3x4,
8 SAFETY Bißplatten, 8 „Standard“-Bißplatten
3 indicator arms, 3 aiming rings 3x4,
8 SAFETY bite blocks, 8 "Standard" bite blocks

REF 05490S

KKD® RWT window x-ray® **COLOR** SAFETY PLUS
Profiausrüstung/ Profi equipment



Haltersortiment mit Bleibblenden 3x4 und 2x3 für Front- und Seiten-
zahn-
aufnahmen mit Bleibblenden in 2 verschiedenen Größen. 3 Halter
können komplett vorbereitet und vorgesteckt werden.
Holder assortment with window 3x4 and 2x3 for anterior- and
posterior radiographs for maximum radiation protection with
windows in 2 different sizes. Sufficient to prepare and assemble
3 complete holders.

3 Führungsstangen, 3 Visierringe 3x4, 2 Visierringe 2x3,
8 SAFETY Bißplatten, 8 „Standard“-Bißplatten
3 indicator arms, 2 aiming rings 3x4, 2 aiming rings 2x3,
8 SAFETY bite blocks, 8 "Standard" bite blocks

REF 05491S

KKD® RWT window x-ray® **COLOR** Bitewing Set



Erweiterungsset mit 3x4 Blende zur Erstellung von Bißflügelaufnahmen.
Add-on kit with window 3x4 for making bitewing radiographs.

1 Visierring, 1 Führungsstange, 4 Bißplatten
1 aiming ring, 1 indicator arm, 4 bite blocks

REF 05485S

KKD® RWT window x-ray® **COLOR** Endo Set



Sortiment für die Endodontie.
Assortment for endodontic radiographs.

2 Visierringe, 1 Führungsstange, 4 Bißplatten
2 aiming rings, 1 indicator arm, 4 bite blocks

REF 05486S



Leitfaden RWT® HALTERSISTEME Manual RWT® Holder systems


Leitfaden zur Rechtwinkel-/Paralleltechnik
mit zahlreichen Abbildungen und
Anwendungsbeispielen,
36 Seiten
Manual for the Right Angle-/
Paralleling Technique
with numerous
pictures and
illustrative
examples,
36 pages

REF 05005

Mit vielen QR-Codes zu 3D-Animationen
With many QR codes to 3D animations



Anwendungshilfen/ 3D Animationen – Auszug aus dem KKD® RWT® Leitfaden
Application guides/ 3D animation – extract from the KKD® RWT® manual



Anwendungsfilm/ Films – "how to use"
Standard/ regular




http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Anterior_OK_std.mp4

Flacher Gaumen/ low palate



http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Anterior_OK_FG.mp4



Anwendungsfilm/ Films – "how to use"
Standard/ regular



http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Anterior_UK_std.mp4


Hoher Mundboden/ high oral floor



http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Anterior_UK_HM.mp4




Anwendungsfilm/ Films – "how to use"
Standard/ regular




http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Posterior_OK_std.mp4

Flacher Gaumen/ low palate



http://www.kkd-online.de/RWT_Anwendung/Posterior_OK_FG.mp4



RWT® Halterablage/ RWT® X-ray base

Platzsparende Halterbasis zur Ablage vorgesteckter RWT® Halter – auch für Fremdfabrikate geeignet.

- Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial
- stabile Ausführung
- made in Germany
- wischdesinfizierbar.

Abmessungen: ca. 600 x 150 mm


Space saving holder base for storing mounted RWT® holder – also suitable for other brands.

- Wall-mounting, incl. mounting parts
- stable design
- made in Germany
- wipe disinfectable.


Dimensions approx. 600 x 150 mm



Bestückungsbeispiele/
examples



Lieferung unbestückt/ delivery unfurnished
REF 05055



Verwendung der RWT® Haltersysteme bei digitalen Röntgensensoren Use of RWT® Holder systems for digital sensors



Einfache und leichte Umrüstung bzw. Nachrüstung/ Simple and easy

Wir empfehlen die Verwendung der selbstklebenden Einwegbißplatten XIOS von der Firma Dentsply Sirona. Bißplatten aufstecken – Sensor mit Schutzhülle auf der Klebeseite fixieren und schon kann es losgehen.

We recommend to use the self-adhesive one-way blocks XIOS of the company Dentsply Sirona. Just mount the block – put the sensor with protection sleeve onto the sticky side of the block and start.

XIOS Aufbißplatte ANTERIOR XIOS bite block ANTERIOR

Pack mit 100 St. blau
100 pcs. blue

Dentsply Sirona
Best.-Nr. **6176510**



XIOS Aufbißplatte POSTERIOR XIOS bite block POSTERIOR

Pack mit 100 St. gelb
100 pcs. yellow

Dentsply Sirona
Best.-Nr. **6176528**



XIOS Aufbißplatte BISSFLÜGEL XIOS bite block bitewing

Pack mit 100 St. rot
100 pcs. red

Dentsply Sirona
Best.-Nr. **6176536**



– Erhältlich im Fachhandel/ available through dental dealers –



window x-ray® Anterior mit
Klebeplatte blau und Sensor
window x-ray® anterior with
blue sticky block and sensor



window x-ray® Posterior mit
Klebeplatte gelb und Sensor
window x-ray® posterior
with yellow sticky block and
sensor



window x-ray® Bißflügel mit
Klebeplatte rot und Sensor
window x-ray® bitewing with
red sticky block and sensor




Abb. ohne Hygieneschutz/
Ill. without hygienic protection



Wir produzieren individuelle Sonderanfertigungen von Sensorhaltersystemen für die Industrie. Fragen Sie uns und profitieren Sie von unserem Know-How!
We also manufacture individual holder systems for sensors for the industry. Contact us and benefit from our Know-How!

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature



Kofferdam-Sets

Rubber dam sets

22

Klammersortimente, Klammerboards

Clamp Assortments, Clamp Boards

23

Sympatic Dam – Kofferdam aus Naturlatex & latex-frei

Sympatic Dam – rubber dam
made of natural latex & free of latex

24, 25

Kofferdam-Rahmen

Rubber dam frames

26

KKD®-Klammern: „Standard“ & „triColor Antireflect“

KKD® Clamps:
„Standard“ & „triColor Antireflect“

26-29

Kofferdam-Zangen

Rubber dam forceps

30

Zubehör

Accessories

31-33

Neue Hallerklammer nach Dr. Landenberger

New Haller Clamp acc.
to Dr. Landenberger

34-36

Sicher ist sicher: „Kofferdam“

Better safe than sorry: „Rubber Dam“

Gemeinsam für gesunde Zähne

Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

Kofferdam-Sets | Rubber Dam Sets

KKD® Kofferdam Grundausrüstung Starter Kit – „triColor Antireflect“ ... alles was man braucht
 KKD® Rubber Dam Starter Kit – „triColor Antireflect“ ... everything you need



Set bestehend aus:

- Lochzange
- Klammerzange
- Sympatic Dam Premium blau/medium – 36 Blatt
- Metallrahmen für Erwachsene
- Lochschablone
- Servietten
- Kofferdam Gleitmittel
- Variboard mit 8 KKD® „triColor Antireflect“ Klammern (Anterior: 9 – Prämolare: 0/2/2A – Molare: 7/12A/13A/14A)
- Kofferdam Leitfaden

Set including:

- punch
- clamp forceps
- Sympatic Dam Premium blue/medium – 36 sheets
- metal frame for adults
- template
- napkins
- rubber dam lubricant
- Variboard with 8 KKD® „triColor Antireflect“ clamps (anterior: 9 – premolars: 0/2/2A – molars: 7/12A/13A/14A)
- instruction manual

REF 05594S

KKD® ENDO-Kit – „triColor Antireflect“



Set bestehend aus/ Set including:

- Klammerzange „Antireflect“
- Sympatic Dam Premium schwarz/medium – 36 Blatt
- Metallrahmen für Erwachsene – schwarz
- Variboard mit 8 KKD® „triColor Antireflect“ Klammern in schwarz (Anterior: 9 – Prämolare: 0/2/2A – Molare: 7/12A/13A/14A)
- clamp forceps „Antireflect“
- Sympatic Dam Premium black/medium – 36 sheets
- metal frame for adults – black
- Variboard with 8 KKD® „triColor Antireflect“ clamps in black (anterior: 9 – premolars: 0/2/2A – molars: 7/12A/13A/14A)

REF 05597S

Maximaler Kontrast!
 Maximum contrast!



Klammersortimente | Clamp Assortments


KKD® „Standard“
Grundsoriment für den Einsteiger
Basic assortment for beginners



Basic-Standard-Set

Anterior: 9
Prämolar/ premolars: 0/2/2A
Molar/ molars: 7/12A/13A/14A
REF 521995

KKD® „triColor Antireflect“
für CEREC-, Mikroskop- und Lupenverwender
for users of CEREC, microscopes and magnifiers



Basic-„triColor“-Set

Anterior: 9
Prämolar/ premolars: 0/2/2A
Molar/ molars: 7/12A/13A/14A
REF 021995



Selection

Anterior: 9/212
Prämolar/ premolars: 0/1/2/2A
Molar/ molars: 3/7/8/8A/12A/13A/14/14A
REF 021985



Prämolar/ premolars: 0/2/2A/W2
Molar/ molars: W3/3/8/14

REF 421995



ENDO-Set

Anterior: 9
Prämolar/ premolars: 0/2/2A
Molar/ molars: 7/12A/13A/14A
REF 421975

Alle Teile/
all parts:



134 °C
3 bar
5 min


Klammerboards für Kofferdamklammern | Clamp Boards

KKD® Variboards

- Stabile Klammerboards aus Kunststoff in drei verschiedenen Größen
- zur zweckmäßigen und übersichtlichen Klammerablage
- variables SteckhülSENSsystem zur individuellen Einteilung des Boards
- klammerschonendes Board-Design ohne Deformationsgefahr für die Klammer-Kontaktflächen
- sterilisierbar – auch mit Klammern – bis 140 °C
- einfache und hygienische (fingerkontaktfreie) Klammerabnahme
- for an appropriate, clear clamp storage
- individually convertible
- a new board design eliminating any risk of deformation for clamp contact points
- sterilisable – even with clamps – up to 140 °C
- easy, hygienic (finger contact-free) clamp removal



SteckhülSEN (6,5/8,0/
9,5 mm Ø) auf Anfrage
separat erhältlich.
Caps (6.5/8.0/9.5 mm Ø)
available separately on
request.




KKD® Variboard Typ 1
Für 8 Klammern – Maße: 110 x 55 mm
inkl. je 2 SteckhülSEN 6,5/8/9,5 mm Ø
For 8 clamps, dimensions: 110 x 55 mm
incl. ea. 2 caps 6.5/8/9.5 mm Ø

REF 05501



KKD® Variboard Typ 2
Für 12 Klammern – Maße: 110 x 85 mm
inkl. je 3 SteckhülSEN 6,5/8/9,5 mm Ø
For 12 clamps, dimensions: 110 x 85 mm
incl. ea. 3 caps 6.5/8/9.5 mm Ø

REF 05502



KKD® Variboard Typ 3
Für 20 Klammern – Maße: 140 x 110 mm
inkl. je 5 SteckhülSEN 6,5/8 mm Ø und
4 SteckhülSEN mit 9,5 mm Ø
For 20 clamps, dimensions: 140 x 110 mm
incl. ea. 5 caps 6.5/8 mm and 4 caps 9.5 mm Ø
REF 05503

Sympatic Dam – Kofferdam aus Naturlatex & latex-frei
 Sympatic Dam – rubber dam made of natural latex & free of latex



KKD® Sympatic Dam Premium

- 100% Naturlatex
- puderfrei
- hohe Belastbarkeit
- hohe Reißdehnung
- niedriger Proteingehalt
- Zugfestigkeit: 24,0 MPa (min.)
- Reißdehnung: 700% (min.)
- Proteingehalt: weniger als 50 Microgramm/dm²
- Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt
- vorgeschnitten
- 100% natural latex
- powder-free
- extremely resilient
- high tear tolerance
- low protein
- longitudinal strength: 24.0 MPa (min.)
- ultimate elongation: 700% (min.)
- protein content less than 50 micrograms/dm²
- powder residue: less than 2.0 milligrams per sheet
- pre-cut

Extrem kompakter Kofferdam, speziell für
 die Endodontie
 Very compact rubber dam especially for
 endodontics
 REF 57137

36 Blatt/ sheets (regular)
 150 x 150 mm (6" x 6")

Stärke (mm)/ Thickness (mm) 0,28



dünn/ thin mittel/ medium schwer/ heavy

REF 57105 ●

REF 57120 ● REF 57121 ● REF 57122 ●
 REF 44100 ● REF 44101 ●

REF 57124 REF 57125 ● REF 57126 ●
 REF 44111 ●

36 Blatt/ sheets (regular)
 150 x 150 mm (6" x 6")

52 Blatt/ sheets (small)
 130 x 130 mm (5" x 5")

Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)
 dünn/ thin 0,14
 medium/ medium 0,18-0,20
 schwer/ heavy 0,22



Spearmint
 silk-blue

exzellenter
 Kontrast bei
 Fotoaufnahmen
 und Endo
 excellent contrast
 for photographing
 and Endo

Mint
 schwarz/ black

Mint
 grün/ green

geruchlos/ plain
 blau/ blue

KKD® Sympatic Dam Premium „NON-LATEX“

Aus Polyisopren, einem Material, das Gummi sehr ähnelt. Es hat eine ähnliche Polymerstruktur und physikalische Eigenschaften wie Naturgummi, aber ohne die potentiellen Allergene des Latex-Proteins. Als hochwertiges Produkt konzipiert und entwickelt, ist der NON-Latex Kofferdam sehr reißfest (eine Mindestdehnung von 7 x des ursprünglichen Stanzloches), sowie von großer Zugfestigkeit (mehr als 20 MPa) und hat ein gutes Modul-Niveau (1.0 MPa), all das was eine sehr wichtige Rolle in der praktischen und effizienten Anwendung des Kofferdam spielt.

- Maße: 150 x 150 mm (6" x 6")
- Reißdehnung: 700 % (min.)
- Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt

The NON-Latex dental dam is made from Polyisoprene, a material which very closely resembles rubber. It has a similar polymer structure and physical properties as natural rubber minus the potential allergen of latex protein. Designed and developed as a superior product, the NON-Latex dental dam offers a high tear tolerance (a minimum expansion of 7 times from the original punch hole), great tensile strength (above 20 MPa) and a good modulus level (1.0 MPa), all of which are crucial in the practical and efficient application of the dental dam.

- measurements: 150 x 150 mm (6" x 6")
- ultimate elongation: 700 % (min.)
- powder residue: less than 2.0 milligrams per sheet



Mint

lila/ lilac

15 Blatt/ sheets

REF 57057

Stärke (mm)/ Thickness (mm)

0,25



KKD® Sympatic Dam

Kofferdam aus puderfreiem Latex

- extrem widerstandsfähig und reißfest
- hautfreundlich
- in lichtgeschützter Vakuumverpackung
- hygienische und verlängerte Lagerung
- Bubble Gum
- puderfrei
- vorgeschnitten 150 x 150 mm (6" x 6") oder 130 x 130 mm (5" x 5")

Rubber Dam made of powder-free latex

- extremely resistant, tough and hard to tear
- protects against the natural decomposition due to air oxygen
- guarantees hygienic stocking
- in light-proofed vacuum packing
- for more hygienic and longer storage
- Bubble Gum
- powder-free
- pre-cut, 150 x 150 mm (6" x 6") or 130 x 130 mm (5" x 5")

36

Blatt/ sheets (regular)
150 x 150 mm (6" x 6")

Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)

dünn/ thin 0,125-0,175
medium/ medium 0,175-0,228
schwer/ heavy 0,228-0,305

dünn/ thin

mittel/ medium

schwer/ heavy

x-schwer/ x-heavy

REF 07130 •

REF 07132 •

REF 07135 •

REF 07117 •

REF 07118 •

REF 07113 •

REF 07109 •

REF 07127 •

hell/ light

lila/ lilac

hellblau/ light blue

rosa/ pink

blau/ blue

Rahmen | Frames

Metallrahmen nach Young Made of metal – type Young

- sicheres Halten des Kofferdams
- schaffen geordnete und übersichtliche Platzverhältnisse
- keine Einschränkungen während der Behandlung
- hold the rubber dam firmly
- for a clear operating situation
- do not disturb during the treatment



Erwachsenengröße
for adults
REF 05818



Kindergröße
for children
REF 05819



Erwachsenengröße
for adults
REF 05818B



Kindergröße
for children
REF 05819B

Mit
schwarzer DLC
Beschichtung!
with black DLC
coating!

Kunststoffrahmen nach Young Made of plastic – type Young

- Erwachsenengröße
- strahlendurchlässig
- autoklavierbar
- for adults
- radiolucent
- autoclavable



REF 07048

Kunststoffrahmen nach Nygard-Ostby (Haifischmaul) Made of plastic – type Nygard-Ostby (shark)

- hält den Kofferdam vom Gesicht fern
- strahlendurchlässig
- autoklavierbar
- keeps the dam away from the face
- radiolucent
- autoclavable



REF 07049


KKD® Klammern | KKD® Clamps

KKD® Klammern „Standard“ KKD® Clamps „Standard“

Hochwertige Edelstahlklammern mit zuverlässig konstanter Spannung zur Fixierung des Kofferdams am zu behandelnden Zahn.

High-quality stainless steel clamps with constant tension for fixing the rubber dam onto the tooth to be treated.

Anterior



9
REF 52209
Für labiale Karies
for labial caries



212
REF 52202
Für labiale Karies
for labial caries

Prämolaren/ Premolars



00
REF 52208
Für kleine Prämolaren mit dünnem Zahnhals und Frontzähne
for small premolars with thin neck and anterior teeth



0
REF 52210
Für Prämolaren mit dünnem Zahnhals
for premolars with thin tooth neck



1
REF 52211
Für obere Prämolaren
for upper premolars



1T
REF 52251
Wie # 1 mit Microverzahnung für verbesserten Halt am Zahn
as # 1 with micro serration for better grip on the tooth



2
REF 52213
Für untere Prämolaren
for lower premolars



2T
REF 52253
Wie # 2 mit Microverzahnung für verbesserten Halt am Zahn
as # 2 with micro serration for better grip on the tooth

Prämolaren/ Premolars



2A
REF 52214
Für Prämolaren mit
dickem Zahnhals
for premolars with
thick tooth neck



2AT
REF 52254
Wie # 2A mit
Microverzahnung für
verbesserten Halt
am Zahn
as # 2A with micro
serration for better
grip on the tooth



3
REF 52230
Für kleine, untere
Molaren
for small, lower
molars



4
REF 52204
Für kleine, obere
Molaren
for small, upper
molars



7
REF 52231
Für untere Molaren
for lower molars



8
REF 52232
Für obere Molaren
for upper molars

Molaren/ Molars



8A*
REF 52233
Wurzelklammer für
obere und untere
Molaren
root clamp for upper
and lower molars



12A
REF 52234
Für Molaren im
2. + 4. Quadranten
for molars in the
2. + 4. quadrant



13A
REF 52235
Für Molaren im
1. + 3. Quadranten
for molars in the
1. + 3. quadrant



14*
REF 52236
Für teildurch-
brochene, runde,
schrägstehende
Molaren
for partially erupted,
large, inclined
molars



14A*
REF 52237
Für teildurch-
brochene, große,
runde, schräg-
stehende Molaren
for partially erupted,
big, round, inclined
molars

* Für unterentwickelte Molaren und Molaren mit reduzierter Krone
for undersized molars and molars with reduced crown

KKD® Klammern „Standard“ ohne Flügel – wingless clamp KKD® Clamps „Standard“ without wings – wingless clamp

Prämolaren/ Premolars



W1
REF 52219
Für obere
Prämolaren
for upper premolars



W2
REF 52220
Für untere
Prämolaren
for lower premolars



W29
REF 52225
Für obere
Prämolaren
for upper premolars

Molaren/ Molars



W26
REF 52255
Für obere Molaren
for upper molars



W3
REF 52221
Für kleine untere
Molaren
for small lower
molars



W7
REF 52250
Für untere Molaren
for lower molars



W8A
REF 52256
Wurzelklammer
für obere & untere
Molaren
root clamp for
upper and lower
molars



KKD® Kofferdam Klammern „triColor Antireflect“ | KKD® Rubber Dam Clamps „triColor Antireflect“

Hochwertige Spezialklammern mit zuverlässig konstanter Spannung.
High-quality special clamps with constant tension.

Je nach Anwendungsbereich in drei verschiedenen Farbkodierungen:
In 3 different colour-codings according to scope:



Matte, antireflektierende Ausführung. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von CEREC, Mikroskop oder Lupenbrille

Matt finished, anti-reflecting surface. Especially suited for users of CEREC, microscopes or magnifier glasses



Frontzähne
Anterior
gold – matt



Prämolaren
Premolars
platin – matt



Molaren
Molars
schwarz/ black – matt

Anterior



gold
9
REF 02209
Für labiale Karies
for labial caries

gold
212
REF 02202
Für labiale Karies
for labial caries

Prämolaren/ Premolars




00
REF 02208
Für kleine
Prämolaren mit
dünnem Zahnhals
for small premolars
with thin tooth neck

0
REF 02210
Für Prämolaren mit
dünnem Zahnhals
for premolars with
thin tooth neck

1
REF 02211
Für obere Prämolaren
for upper premolars

Prämolaren/ Premolars



2
REF 02213
Für untere
Prämolaren
for lower premolars

2A
REF 02214
Für Prämolaren mit
dickem Zahnhals
for premolars with
thick tooth neck

2AT
REF 02254
Wie # 2A mit
Microverzahnung für
verbesserten Halt
am Zahn
as # 2A with micro
serration for better
grip on the tooth

Molaren/ Molars




3
REF 02230
Für kleine, untere
Molaren
for small, lower
molars

4
REF 02204
Für kleine, untere
Molaren
for small, lower
molars

7
REF 02231
Für untere Molaren
for lower molars

Molaren/ Molars



* Für unterentwickelte Molaren und Molaren mit reduzierter Krone
for undersized molars and molars with reduced crown



KKD® Kofferdam Klammern „triColor Antireflect“ ohne Flügel – wingless clamp
KKD® Rubber Dam Clamps „triColor Antireflect“ without wings – wingless clamp

Prämolaren/ Premolars



W2
REF 02220
Für untere Prämolaren
for lower premolars

W29
REF 02225
Für obere Prämolaren
for upper premolars

Molaren/ Molars



W26
REF 02255
Für obere Molaren
for upper molars

W3
REF 02221
Für kleine untere Molaren
for small lower molars

W7
REF 02250
Für untere Molaren
for lower molars

W8A
REF 02256
Wurzelklammer für obere & untere Molaren
root clamp for upper and lower molars

Kofferdam-Zangen | Rubber dam forceps

Lochzangen | Punches



- Qualitativ hochwertige Instrumente aus rostfreiem Stahl
- Verschiedene Stanzgrößen für jederzeit korrekte Perforation vom kleinsten Frontzahn bis hin zum größten Molaren
- Hervorragende Mechanik für sauber gestanzte und scharfe Perforation im Kofferdam
- the excellent mechanism guarantees a perfect, clean-cut and sharp perforation of the rubber dam
- range of different hole sizes – providing the correct perforation for the smallest anterior tooth to the largest molar
- top-quality instruments made of stainless steel

Nach Ivory/ Type Ivory

REF 05707



Nach Ainsworth/ Type Ainsworth

für Kofferdam mit starkem Rahmen z.B. OptraDam
for Rubber Dam with thick frames, e.g. OptraDam

REF 05706

Klammerzangen | Clamp Forceps

- Handgefertigte Präzisionsinstrumente aus rostfreiem Stahl
- gewährleisten exaktes Platzieren und sicheres Fixieren der Klammern beim Anlegen sowie leichtes Lösen der Zange aus der angelegten Klammer
- erlauben unproblematisches Versetzen der Klammer, da sie um jeden Klammerbügel reichen
- precision tooling permits any clamp to be easily carried and positioned on the tooth, as well as easy removing of the forceps out of the positioned clamp
- it reaches around the bow of any clamp without tilting, important when necessary to reverse a clamp on a tooth
- made of stainless steel



Standard „Antireflect“, schwarz/ black
Ideal für CEREC-, Mikroskop- und
Lupenverwender. Mit DLC-Beschichtung./
Especially suited for users of CEREC,
microscopes and magnifiers. With DLC-coating.

REF 02201


Standard, matt/
matt finished

REF 05708




Brewer

REF 05758



Stockes

REF 05756



NEU
NEW

Zubehör | Accessories

Heidemann-Spatel/ Spatula Heidemann



PF-HS2

Zum Abschieben des Kofferdams von den Klammerflügeln.

For pushing the rubber dam off from the clamp wings.

2,6 mm - stumpf/ blunt

REF 11968



Metzenbaum-Schere/ Scissors Metzenbaum



S-M3

Abgerundeter Scherenkopf, dadurch keine Verletzungsgefahr.

Rounded tips in order to avoid injuries.

L: 12 cm

gerade, abgerundet/ straight, rounded

REF 12907

KKD® DAMFIX

Die Alternative zur Kofferdamklammer!
Einwegprodukt in praktischer Spenderdose.

Länge: 4 m.

An alternative to the conventional clamp method. Disposable.



Dispenser box.

Length: 4 m.



orange (large)
2,0 mm Ø
REF 09051

gelb/ yellow (small)
1,5 mm Ø
REF 09050



Lochschablone und Stempel

Template and Stamp

- Zum Markieren der Zahnposition auf der Kofferdammembrane
- Markierungen geben den korrekten Abstand der Perforationen vor
- Stempel und Lochschablone zeigen die Positionen aller bleibenden Zähne und Milchzähne
- aids to more accurate marking of tooth positions on dental dam
- give the correct distance of the perforations
- for marking the tooth position on the rubber dam membrane



KKD® Lochschablone/ template
REF 07051



KKD® Stempel/ stamp
REF 07053

Zubehör | Accessories

KOOL DAM™



Lichthärtendes Material zur Abdichtung undichter Kofferdamrandbereiche „Heatless liquid dam“.
Lightcuring material for sealing leaky rubber dam border areas „Heatless liquid dam“.

Einzel/ Individuals
3 x Spritze/ syringe à 3 ml
25 St./ pcs. Tips large/ pink
25 St./ pcs. Tips small/ grün/ green

REF 07101
REF 07102
REF 07103

Spritze 3 ml mit je 5 Tips, large und small
Syringe 3 ml with ea. 5 tips, large and small

REF 071005



auftragen
apply

aushärten
cure

KKD® Retina Anti-Fog UV-Schutzbrille „UNIVERSAL“/
UV-protection glasses

REF 11786



Reduktion der UV-Strahlen zu 100 % und Ausfiltrierung des Blaulichtanteils zu 98 %.

UV-radiations are filtered out up to 100 % and blue light up to 98 %.

KKD® Anti-Fog UV-Schutzbrille „NEW STYLE“/
UV-protection glasses

REF 11775



Weitere Schutzbrillen finden Sie auf den **Seiten 91-93**/
For more Safety glasses please refer to **pages 91-93**

KKD® Kofferdam Servietten/ Rubber Dam Napkins



- Halten den Kontaktbereich (Haut/Kofferdam) trocken
- absorbieren Schweiß und Speichel
- zum Schutz empfindlicher Haut
- weich und saugfähig
- keep the contact area dry (skin/rubber dam)
- maximum absorption of saliva, water and perspiration
- protect even sensitive skin
- smooth and absorbent

Für alle Rahmen geeignet/ suited for all frames

50 St./ pcs.

REF 07055

Kofferdam Gleitmittel/ Rubber Dam Lubricant



Optilube erleichtert das Applizieren des Kofferdams und lässt die Kofferdamsepten besser durch die Kontaktzonen gleiten. Das Gleitmittel ist wasserlöslich und lässt sich rückstandslos mit Wasserspray entfernen.

For easy application of the rubber dam and for better gliding of rubber dam septums through contact areas. The lubricant is water soluble. Can be easily removed with water spray without leaving any residues.

4 Tuben à 5 g/ 4 tubes à 5 g

REF 00741

Anwendungshilfen: Anwendungsfilme und Leitfaden Application guides: Films and manual

Kofferdam Leitfaden/ Rubber Dam Instruction Manual

Zeigt für wesentliche Indikationsfälle Anwendungsbeispiele und die ausführliche Beschreibung mit bildlicher Darstellung.
Examples of use and detailed description with pictures
REF 05600



Kofferdamkurse und -Schulungen auf Anfrage
unter info@kkd-topdent.de
Rubber Dam courses and trainings on request
at info@kkd-topdent.de




Anwendungsfilme | Films "How to use"

Für mobile Endgeräte
for mobile devices


Anlegetechnik A – einhändig

Placing rubber dam technique A single-handed



Anlegetechnik B – zweihändig

Placing rubber dam technique B two-handed




Anlegetechnik C – Einzelzahn Endo

Placing rubber dam technique C – single tooth ENDO



Anwendung Dam Fix

How to use Dam Fix




Anwendung Heidemann-Spatel

How to use spatula Heidemann



Anwendung Metzenbaum Schere

How to use Metzenbaum scissors



Neue Hallerklammer nach Dr. Landenberger New Haller Clamp by Dr. Landenberger

Der Kampf mit den Watterollen ist zu Ende!

In der adhäsiven, modernen Zahnheilkunde ist die Trockenlegung eine ständig wiederkehrende Aufgabe für den Zahnarzt. Dies betrifft die Konditionierung von Zahnoberflächen, das Legen von Kompositfüllungen und die Zementierung von Restaurationen.

Nicht immer ist die Verwendung von Kofferdam zur absoluten Trockenlegung gewünscht oder ist nicht sinnvoll, somit dienen Watterollen zur relativen Trockenlegung. Zunge und Wange beeinträchtigen aber dabei die Kontrolle eingebrachter Watterollen. Das ideale Hilfsmittel für die relative Trockenlegung ist die Neue Hallerklammer 2A, insbesondere für den Molarenbereich im Unterkiefer. Auf Basis einer Kofferdamklammer 2A (Prämolar) mit den speziell geformten Klammerarmen können Watterollen fixiert werden. Zunge und Wange werden abgehalten und ein Speichelzieher kann angebracht werden.

Die Neue Hallerklammer wird mit der Kofferdamzange platziert und muss mit Zahnseide gesichert werden. Die Verwendung der mitgelieferten Gummiringe erlaubt eine Retraktion der approximalen Gingiva und somit die Vermeidung von Elektrotom oder Laser. Ein Arbeiten ohne Assistenz ist möglich.

Made in Germany – die Neue Hallerklammer wird in Deutschland in präziser und hochwertiger Handarbeit hergestellt. Die ZrN-Beschichtung der goldenen Klammern sticht durch ihre attraktive Farbe hervor und schützt wirkungsvoll gegen abrasiven und adhäsiven Verschleiß.


The fight with cotton rolls is over!

In modern adhesive dentistry, dessiccation of the operation field is a constantly recurring task for the dentist. This concerns not only the conditioning of tooth surfaces, but also the placement of composite fillings and the cementation of restorations.

The use of rubber dam for an absolutely dry operation field is not always desired or is not practical, so cotton rolls are used. However, the tongue and cheek influence the control of inserted cotton rolls. With the New Haller Clamp 2A, especially for the molar area in the lower jaw, cotton rolls are fixed and the gingiva is retracted. Based on a rubber dam clamp 2A (for premolars) with especially shaped clamp arms, cotton rolls can be fixed. The tongue and cheek are under control and a saliva ejector can be inserted.

The New Haller Clamp is applied with the rubber dam forceps and must be secured with dental floss. The use of the elastics provided allows retraction of the proximal gingiva and thus avoidance of the use of electrotome or laser. Working without assistance is possible.

Made in Germany – the New Haller Clamp is manufactured in Germany with precise and high-quality handwork. The ZrN coating of the golden clamps stands out with its attractive colour and effectively protects against abrasion and adhesion.



Adhäsive Zementierung, Zahn 46
Adhesive cementation, tooth 46



Konditionierung einer Kavität, Zahn 45
Conditioning of a cavity, tooth 45



Adhäsiv für Kompositfüllung,
Zahn 38 mit Speichelzieher
Adhesive for composite filling,
tooth 38 with saliva ejector



Trockenlegung 2. Quadrant,
Vorbereitung zur Füllung, Zahn 26
Isolation of upper left quadrant,
tooth 26



Vorbereitung zur Füllung, Zahn 46
Filling preparation, tooth 46

Neue Hallerklammer mit Non-Latex Gummiringen
New Haller Clamp with Non-Latex elastics
REF 52200



+ Sichere Fixierung von Watterollen und Speichelzieher
safe fixation of cotton rolls and saliva ejectors

+ Abhaltung von Zunge und Wange
retraction of tongue and cheek

+ Widerstandsfähige Zirkonnitrid-Beschichtung (ZrN)
resistant Zirconium nitride coating (ZrN)

+ Trockenhaltung des Arbeitsfeldes
for keeping the operating field dry


+ Verbesserung beim optischen Abdruck (Cerec)
improvement of the optical impression (Cerec)

+ Arbeiten ohne Assistenz möglich
working without assistance is possible

+ Retraktion der Gingiva, bei Verwendung der mitgelieferten Gummiringen
retraction of the gingiva using the supplied elastics

+ Für Prämolaren im Unterkiefer (Basis Kofferdamklammer 2A)
for premolars in the lower jaw (base rubber dam clamp 2A)

Anwendungsfilm
Hallerklammer
Films „How to use the Haller clamp“



<http://kkd-online.de/Hallerklammer2>

Sortimente/ Assortments



Lieferung ohne Modelle/
delivery without models



Set Schwarz/ Kit Black
1 goldfarbene Neue Hallerklammer und 3 Varianten-Klammern
in schwarz/ 1 golden New Haller Clamp and 3 variants in black
REF 52196NBS


Set Gold/ Kit Gold
4 goldfarbene Klammern: 1 Neue Hallerklammer und 3 Varianten/
all golden 4 clamps: 1 New Haller Clamp and 3 variants
REF 52196S

Varianten „Neue Hallerklammer“ Variants „New Haller Clamp“



Die Klammer 2AO kann in Verbindung mit einer Konterklammer bei der Kofferdamtechnik in allen Quadranten angewendet werden.
The 2AO clamp can be used in conjunction with a counter-clamp in the rubber dam technique in all quadrants.

Oberflächen-Beschichtung in verschiedenen Farben:
Coating in different colours:



Anwendungsfilm
Hallerklammer
Films „How to use
the Haller clamp“



<http://kkd-online.de/Hallerklammer3>

2AO
für UK, Quadrant 3 + 4
for lower, quadrant 3 + 4



REF 52201

2AUR
für OK, rechts
for upper, right



REF 52198

2AUL
für OK, links
for upper, left



REF 52197

2AUR/2AUL Pärchen/ pair
für OK, Quadrant 1 + 2
for upper, quadrant 1 + 2



REF 52191S



REF 52201B



REF 52198B



REF 52197B



REF 52191BS



REF 52201C



REF 52198C



REF 52197C



REF 52191CS

Diagnostik Diagnostics	38-41
Konservierende Behandlung Conservative Dentistry	42
Chirurgie Surgery	43, 44
Implantologie Implantology	45, 46
Parodontologie Periodontal Instruments	47-51
Instrumentenmarkierung Instrument Markings	51
Instrumentenpflege Instrument Care	51
Scheren Scissors	52-55
Nadelhalter Needle holders	56
Extraktion Extraction	57-61
Kronen- und Brückenentfernung Crown- & Bridge Removal	62-64
Teleskop-/Technikerzangen Telescope-/Technical Pliers	65, 66

Diagnostik | Diagnostics

Mundspiegel | Mouth Mirrors

- Rhodium-Oberflächenverspiegelung
- Klare, verzerrungsfreie Wiedergabe
- Nach allen Verfahren desinfizier- und sterilisierbar
- Ultraschall geeignet
- Resistent gegen chemische Einflüsse

- front-surface, rhodium-coated lens
- sharp, distortion-free reflection
- disinfectable and sterilisable all procedures
- suitable for ultrasonic cleaning
- resistant to chemical influences



! Rhodium ist resistent gegenüber allen Desinfektionsmitteln und in der Zahnmedizin verwendeten Säuren. Durch den Einsatz von Rhodium auch auf der Spiegelfläche wird das Bild sehr scharf.
Rhodium is resistant to all disinfectants and acids used in dentistry. Rhodium, also on the mirror surface, the image is very sharp.



Rhodium

KKD® COLOR Spiegelgriffe | Mirror Handles

Die ergonomische Form und die große Farbauswahl bei den KKD® COLOR Spiegelgriffen aus Silikon setzen neue Akzente in der Praxis. Die Griffe liegen extrem gut in der Hand, rutschen nicht und haben eine hochwertige Oberfläche. KKD® COLOR Mundspiegel-Griffe aus Silikon sind für alle Mundspiegel mit einem 2,5 mm Gewinde geeignet.

The ergonomic shape and the large colour selection of the KKD® COLOR mirror handles made of silicone set new accents in practice. The handles fit extremely well in the hand, do not slip and have a high-quality surface. The silicone handles are suitable for mouth mirrors with 2.5 mm screw thread.

REF 14960



REF 14961



REF 14962



REF 14963



REF 14964



REF 14965



REF 14966



REF 14967



Spezialgrößen/ special sizes

M0	14 mm Ø	REF 44200
M1	16 mm Ø	REF 44201
M2	18 mm Ø	REF 44202
M3	20 mm Ø	REF 44203
M6	26 mm Ø	REF 12716

Rhodium

Standardgrößen/ standard sizes

M4	22 mm Ø	1 St./ pc.	REF 12712
		12 St./ pcs.	REF 12714
M5	24 mm Ø	1 St./ pc.	REF 12713
		12 St./ pcs.	REF 12715

KKD® RB-LINE 1 Mundspiegel/ Mouth Mirror

Großflächiger Spiegel mit Fokus auf die klinische Untersuchung der Gingiva, des Mundboden- und Rachenbereiches, der lingualen Zahnflächen und prothetischen Restaurationen. M 2,5 mm Gewinde.
Big surface mirror focused on the clinical examination of the gingiva, the mouth floor- or pharynx area, the lingual tooth surfaces and prosthetic restorations. M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14460



Für neue Farbakzente in Ihrer Praxis.
For new colour accents in your practice.

NEU
NEW

Spiegelgriffe | Mirror Handles

RB-LINE REF 14465

Griff für RB-Line Mundspiegel
Handle for RB-Line mouth mirror



EASY CLEAN REF 12724

Mattierter, aufgerauhter Deluxe-Gomel-Rundgriff/ Matt-finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle



Ergo REF 12723

Ergonomischer Griff aus Edelstahl für ermüdungsfreies Arbeiten
Ergonomically shaped handle for minimum finger fatigue; top-quality stainless steel



Edelstahl REF 12722

6-Kant-Hohlgriff aus poliertem Edelstahl/ Stainless steel hollow handle, hexagonal



GG REF 12721

Massiver 8-Kant-Griff aus poliertem Edelstahl
Compact handle made of stainless steel, octagonal




Zahnärztliche Pinzetten | Dressing Pliers

DP-2
kurze Spitzen/ short tips
L: 16 cm REF 12182



DP-18 Meriam
L: 16 cm REF 12185



DP-17 College
L: 15,5 cm REF 12184



DeBakey „WAVE“
atraumatisch, gerade
atraumatic, straight
Die spezielle Zahnung verhindert eine Gewebe-Perforation. Sicheres Halten von Schleimhautgewebe.
Special serration prevents perforation of tissues. Safe grip of mucosal tissue.
L: 15,5 cm REF 13689



Instrumentenfaßpinzette (IFZ)
Instrument holding pliers
L: 15,5 cm REF 13258



Artikulationspapierpinzette nach Miller
Articulation paper pliers type Miller
L: 15,5 cm REF 13262



Weitere Pinzetten s. Seite 43
For more pliers refer to page 43

Untersuchungssonden | Explorers

Häkchensonde zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und zur Abtastung von Kronen- und Brückenrändern
Hook-shaped – for calculus detection on root surfaces and palpating crown- and bridge margins



EX-S 17
REF 12455

Sichelsonde zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
Sickle-shaped – for detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants



EX-S 23
REF 12456

Abgewinkelt, lang – zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
For detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants. Angular, long



EX-S 6L
REF 12453

Verlängerte Sichel, groß/ Extended sickle, large



EX-S 9
REF 12449

Universalsonde zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und kariösen Läsionen. Häkchen-/Sichelform
Universal explorer for detection of calculus on root surfaces and of carious lesions. Hook-/sickle-shaped



EXD-5
REF 12446

Furkationssonde/ Furcation probe

Zur Sondierung und zum aktiven Aufsuchen der Furkationseingänge für die Ermittlung des Furkationsbefalls (Grad 1-3).
For probing and actively searching of the furcation entrances to determine furcation infestation (grade 1-3).

Farbkodierung nach Nabers/ colour-coding type Nabers
3-6-9-12 mm



P-2N CC
REF 12772

KKD® *my* EASY CLEAN

Spezialsonde für die Endodontie. Mit langem Schaft – dünn aber fest. Zum Ertasten des Wurzelkanaleinganges.
Special explorer for endodontics. Long-shanked. Thin but rigid. For locating the opening of small canals



EX-DG 16
REF 14520

Parodontometer | Probes

Zur exakten Vermessung der Zahnfleisch-Taschentiefe/ For exact measuring of the pocket depth

Farbkodierung/ Colour-coding
3,5 – 5,5 – 8,5 – 11,5 mm

P-WHO 11,5
REF 12837



Mit kugelförmigem Arbeitsende (Ø 0,5 mm). Erlaubt ein feinfühliges Erfasten subgingivaler Konkreme und Rauigkeiten. Beim Vermessen der Taschentiefe wird ein Einreißen des zarten Saumepithels nahezu ausgeschlossen./ With ball-shaped working-end (Ø 0,5 mm). For sensitive detection of subgingival concretions. Surveying the pocket depth, a tearing of the epithelial ridge is nearly impossible.

Farbkodierung
Colour-coding
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15 mm

P-UNC 15
REF 12842



Farbkodierung
Colour-coding
3-6-8-11 mm

PCP 11
REF 12795



Farbkodierung
Colour-coding
3-6-9-12 mm

PCP 12
REF 12796



KKD® *mf* RB-LINE TiZi 2 Titan-Parodontometeraufsatz UNC 15/ Titanium probe tip UNC 15

Die spezielle Zirkonnitridbeschichtung der Parodontometeraufsätze ermöglicht eine sehr kontrastreiche Beurteilung der Eindringtiefe der Sonde im periimplantären Sulkus. Aufgrund der höheren Anfälligkeit periimplantärer Gewebe für Entzündungen im Vergleich zum Zahn, sollte bei der Sulkustiefenmessung immer eine saubere Messsonde zum Einsatz kommen. Eine Verschleppung von Plaque aus benachbarten Parodontaltaschen sollte unbedingt vermieden werden. Die Millimetereinteilung ermöglicht eine exakte Sulkustiefenmessung. Der Schaft ist mit einem M 2,5 mm Gewinde versehen.



The special zirconium nitride coating of the tips enables a very rich-in-contrast evaluation of the penetration depth of the probe in the peri-implant sulcus. Because of the higher vulnerability of peri-implant tissues to inflammations compared to the tooth, it's recommended to use always a clean probe for sulcus depth measurement. Spreading of plaque from proximate periodontal pockets should be absolutely avoided. The millimetre gradations allow an exact measurement of the sulcus depth. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14486

KKD® *mf* RB-Line Griff/ Handle
Für Ansätze mit M 2,5 mm Gewinde/ For tips
with a M 2.5 mm screw thread REF 14465



Konservierende Behandlung | Conservative Dentistry

Füllspatel nach Heidemann/ Filling Spatulas type Heidemann

PF-HS2
2,6 mm
stumpf/ blunt
REF 11968



PF-8
2,0 mm
schneidend/ cutting
REF 11970



KKD® EASY CLEAN CMT Composite-Modellierinstrumente mit TiN-Antihaftbeschichtung KKD® EASY CLEAN CMT composite modelling instruments with TiN-non stick coating

Die Titanitrid (TiN) Beschichtung hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten; somit klebt das Material nicht am Instrument. TiN ist chemisch unempfindlich in verschiedenen Korrosionsmedien. Abrieb- und kratzfest, erhöhte Korrosionsbeständigkeit, langzeit- und glanzstabil, biokompatibel.

The Titanium-Nitride coating has a low friction coefficient preventing sticking of the material onto the instrument. TiN is chemically non-sensitive in different corrosion media. Abrasion-resistant, scratch-resistant, high corrosion resistance, long-lasting, biocompatible.

- keine Verfärbungen im Composite/ no discolorations of the filling materials

CMT-1 Modellierspatel – lang 2,0 mm/ modelling spatula – long 2.0 mm REF 12301



CMT-2 Modellierspatel – lang 1,5 mm/ modelling spatula – long 1.5 mm REF 12302



CMT-3 Modellierspatel – kurz 1,8 mm/ modelling spatula – short 1.8 mm REF 12303



CMT-4 Kugelstopfer Ø 2,4 und 1,8 mm/ ball plugger Ø 2.4 and 1.8 mm REF 12304



CMT-5 Kombi Modellierinstr./Kugelstopfer Ø 1,8 mm/ modelling instr./ball plugger combination Ø 1.8 mm REF 12305




CMT-6 Modellierinstrument – groß – klein/ modelling instrument – large – small REF 12306



CMT-7 Zylinderstopfer – Ø 1,8 und 1,2 mm/ cylindric plugger – Ø 1.8 and 1.2 mm REF 12307



Set 7 Instrumente/ Set of 7 instruments REF 123105



KKD® DP-ENDO
L: 16 cm

REF 12179

Mit Schloss und eingearbeiteter Nut zur sicheren Fixierung von Guttapercha-Spitzen & Endo-Nadeln.

Locking, horizontal and vertical grooves for secure holding of gutta-percha points and endodontic needles.

Chirurgie | Surgery


Chirurgische Pinzetten mit Dorn | Surgical pliers with micro thorn



EASY CLEAN

- mit mattiertem, aufgerautem Deluxe-Gomel-Rundgriff
- für sicheres und schonendes Fassen von Gefäßen, Gewebe und Nahtmaterial durch grazile Mikrodorn-Ausführung
- zur Stabilisierung von Gewebelappen beim Legen der Naht
- lange ergonomische Griffvariante (18 cm)
- with matt finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle
- for secure and gentle gripping of vascular, tissue and suture material due to the gracile micro thorn design
- for stabilising the tissue flaps when placing the suture
- long ergonomic handle (18 cm)

KKD® Vaseline



Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.
Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml

REF 00740

Skalpellgriffe | Scalpel Handles

Griff/ Handle 3
für Skalpellklingen in den
Standardgrößen 10–15
For scalpel blades 10–15
REF 13740



EASY CLEAN
REF 13707



- mit mattiertem, aufgerautem Deluxe-Gomel-Rundgriff
- für Skalpellklingen 10–17
- sicheres und ergonomisches Arbeiten, selbst bei längeren Eingriffen weniger Ermüdungserscheinungen in den Fingern

- scalpel handle with matt finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle
- for scalpel blades 10–17
- for secure and ergonomic working. Even when used during longer operations – the fingers are less tired

Raspatorien | Periosteals

Universalraspatorium/ Universal periosteal
(je ein abgerundetes und meißelförmiges Arbeitsende) zum Abhalten der Gingiva
with ea. one rounded and one chisel-shaped working end for pushing off the gingiva

P-24 G
REF 12787



Schmales, graziles Universalraspatorium/ Narrow, gracile universal periosteal

P-OM 309 nach König
REF 14013



Spatel/Raspatorium Kombination/ Spatula/periosteal combination

P-R3 nach
Prichard
REF 12840



Molt D9
REF 12778



Molt D8
REF 12779



Implantologie | Implantology

Innovatives, in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Regina Becker, Düsseldorf entwickeltes und klinisch erprobtes Spezial-Instrumentarium für die Erhaltungstherapie an Implantaten und für die Behandlung von periimplantären Entzündungen (Mukositis oder Periimplantitis). Die Instrumentenserie KKD® mf „RB-LINE“ wurde speziell für diesen Anwendungsbereich konzipiert und optimiert. Die speziellen Materialeigenschaften und Formgebungen der Instrumente gewährleisten ein schonendes Arbeiten.

KKD® mf RB-LINE 1 Mundspiegel Mouth Mirror



Rhodium

Durch sein langgezogenes Design gewährleistet dieser Spiegel eine sichere Abhaltung z.B. des lingualen Weichgewebes und eine gute optische Kontrolle des Instrumentenansatzes. Rhodium ist resistent gegenüber allen Desinfektionsmitteln und in der Zahnmedizin verwendeten Säuren. Durch den Einsatz von Rhodium auch auf der Spiegelfläche wird das Bild sehr scharf. Schaft mit M 2,5 mm Gewinde. Due to its elongated design the mirror guarantees a safe retraction of e.g. the lingual soft tissues and a good optical control of the instrument application. Rhodium is resistant to all disinfectants and acids used in dentistry. Rhodium, also on the mirror surface, the image is very sharp. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14460

Innovative, in cooperation with Dr. Regina Becker – Düsseldorf developed and clinically tested special instruments for the maintenance therapy of implants as well as for the treatment of peri-implant inflammations (Mucositis or Peri-Implantitis). The KKD® mf "RB-LINE" instrument line has been especially designed and optimised for these scopes of application. The special raw material properties and the design of the instruments guarantee a careful and effective working.

KKD® mf RB-LINE TiZi 2 Titan-Parodontometeraufsatz UNC 15 Titanium probe tip UNC 15



Die spezielle Zirkonnitridbeschichtung des Parodontometeraufsatzes ermöglicht eine sehr kontrastreiche Beurteilung der Eindringtiefe der Sonde im periimplantären Sulkus. Die Millimetereinteilung ermöglicht eine exakte Sulkustiefenmessung. Schaft mit M 2,5 mm Gewinde. The special zirconium nitride coating of the tip enables a very rich-in-contrast evaluation of the penetration depth of the probe in the peri-implant sulcus. The millimetre gradations allow an exact measurement of the sulcus depth. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14486

Passender Griff s. Seite 44/ suitable handle refer to page 44



RB-LINE TiZi 3 Titan-Implantatkürette Titanium implant curette



Universalinstrument mit zirkonnitridbeschichteten Arbeitsspitzen aus Titan. Die Arbeitsspitzen ermöglichen eine sichere Biofilmentfernung bei der Erhaltungstherapie an Implantaten. Die schlanke Form und spezielle Abwinkelung ermöglichen einen atraumatischen Zugang selbst bei dünnen und engstehenden Implantaten. Die Spezialbeschichtung verhindert ein schnelles Stumpfwerten, die Beschädigung der Implantatoberfläche und einen Metallabrieb. Im Vergleich zu Karboninstrumenten zeichnet sich das Instrument durch präziseres und effektives Arbeiten während der professionellen Zahnreinigung aus.

Die RB-LINE TiZi 3 Kürette wurde auf der Basis der bekannten Gracey-Kürette entwickelt und kann bei unterschiedlichen Implantatdurchmessern in allen 4 Quadranten universell eingesetzt werden. Das Instrument ist nur auf der Innenseite geschärft und außen gerundet, so dass eine unbeabsichtigte Ausdünnung der periimplantären Weichgewebemanschette vermieden wird.



Universal instrument with zirconium nitride coated working tips made of titanium. The working tips allow a safe biofilm removal during the maintenance therapy on implants. The slight form and special angulation allow an atraumatic access even for thin and close implants. The special coating avoids a fast dulling of the tips, damages of the implant surface as well as metal abrasion. This instrument allows a more precise and more effective working compared to carbon instruments.

The RB-LINE TiZi 3 has been developed on the base of the well-known curette type Gracey and can be used for different implant diameters in all 4 quadrants. The instrument is only sharpened on the inner surface and rounded outside, thus avoiding an unintended thinning of the peri-implant soft tissue collar.

1 St./ pc. REF 14470

KKD® mf RB-LINE 4 Zirkonnitridbeschichteter Spezialspatel
Zirconium nitride coated spatula



Spezialspatel mit Rund- und Längsöffnungen zur verbesserten Applikation von antimikrobiellen Wirkstoffen im periimplantären Sulkus. Das schlanke Design des Spatels ermöglicht den Einsatz bei allen Implantatdurchmessern.

Zirconium nitride coated special spatula with round- and longitudinal holes for improved application of antimicrobials in the peri-implant sulcus. The slight design of the spatula allows the use of the instrument for all implant diameters.

1 St./ pc

REF 14475



HK Implantat-Reinigungsbürsten/ Implant cleaning brushes

POCKET



Geeignet für Implantate mit 2–3 freiliegenden Gewindegängen/ For 2–3 threads open
1 St./ pc.

REF 14491


NANO



Geeignet für Implantate mit einem freiliegenden Gewindegang/ For one thread open
1 St./ pc.

REF 14490

OMEGA




Für tiefe Taschen/ For deep pocket
1 St./ pc.

REF 14492

HK Implantat-Reinigungsbürstchen zur innovativen und präzisen Biofilmentfernung auf rauen Titanoberflächen. Die HK Implantat-Reinigungsbürstchen wurden mit dem Ziel entwickelt, bei der chirurgischen Periimplantitisbehandlung Biofilme auch an schwer zugänglichen Stellen präzise zu entfernen. Bei intensiverer Anwendung ist es auch möglich, raue Implantatoberflächen zu glätten. Im Gegensatz zu rotierenden diamantierten Instrumenten wird eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Schwächung des Implantatkörpers erreicht. Hierdurch wird auch der Abtrag von Titanpartikeln ins periimplantäre Gewebe minimiert.

⌚ 300 – 1.200 min⁻¹

HK implant cleaning brushes for innovative and precise biofilm removal on rough titanium surfaces. The HK implant cleaning brushes have been developed to remove precisely biofilms during peri-implantitis treatments even on hard accessible areas. Used in a more intensive way it's even possible to smooth rough implant surfaces. Contrary to rotating diamond instruments with these brushes a regular surface treatment without weakening of the implant is achieved. Therefore also a displacement of titanium particles into peri-implant tissue is minimised.



COLOR Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung |

PA instruments for professional teeth cleaning

Die COLOR Parodontalinstrumente mit ergonomischem Silicongriff, werden in verschiedenen, vorgegebenen Farben hergestellt. Die scharfen und graziilen Arbeitsenden der Instrumente sind aus rostfreiem Edelstahl (AISI 420) gefertigt.

COLOR PA instruments with ergonomic silicone handle are available in different, predetermined colours. The sharp and delicate working ends of the instruments are made of stainless steel (AISI 420).

COLOR Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14726



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14728



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14730



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14732



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M23
REF 14736



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

COLOR Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14721



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14722



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

COLOR Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14700



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14704



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14706



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14710



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14712



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

COLOR durasharp Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung |

Instruments for professional teeth cleaning

Die COLOR durasharp Parodontalinstrumente werden in verschiedenen, vorgegebenen Farben hergestellt. Die Arbeitsenden der Instrumente sind aus hochwertigem Schweizer Stahl (AISI 440C) gefertigt. Die sehr hohe Härte des Stahls gewährleistet eine exzellente Schneidhaltigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch eine zusätzliche Beschichtung der Arbeitsspitzen mit Titancarbid (TIC) werden die Eigenschaften der Premium-Instrumente optimiert und eine einfache Reinigung ermöglicht.

The COLOR durasharp instruments are available in different, predetermined colours. The working tips are made of high-quality Swiss steel (AISI 440C). The very high hardness of the steel guarantees an excellent edge-holding quality and wear resistance. Due to an additional coating of the working tips with Titanium Carbide (TIC) the properties of the instruments are optimized and an easy cleaning is possible.



COLOR durasharp Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14926



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14928




Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14930



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14932



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M23
REF 14936



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

COLOR durasharp Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14921



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14922



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

COLOR durasharp Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14900



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14904



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14906



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14910



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14912



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

EC durasharp Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung | PA instruments for professional teeth cleaning



Die EC durasharp Parodontalinstrumente in modernem Design. Die Arbeitsenden der Instrumente sind aus hochwertigem Schweizer Stahl (AISI 440C) gefertigt. Die sehr hohe Härte des Stahls gewährleistet eine exzellente Schneidhaltigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch eine zusätzliche Beschichtung der Arbeits-spitzen mit Titancarbid (TIC) werden die Eigenschaften der Premium-Instrumente optimiert und eine einfache Reinigung ermöglicht.

Eigenschaften:

- Äußerst verschleißfest
- Dauerhaft & lang anhaltende Schärfe
- Leicht zu reinigen & hygienefreundlich
- Minimierte Reflexion

EC durasharp PA instruments modern design. The working tips are made of high-quality Swiss steel (AISI 440C). The very high hardness of the steel guarantees an excellent edge-holding quality and wear resistance. Due to an additional coating of the working tips with Titanium Carbide (TIC) the properties of the instruments are optimized and an easy cleaning is possible.

Features:

- Extremely wear resistant
- Durable & long lasting sharpness
- Easy to clean & hygiene friendly
- Minimised reflection

Easy Clean durasharp Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14826

Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14828

Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14830

Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14832

Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M 23
REF 14836

Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

Easy Clean durasharp Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14821

Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14822

Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

Easy Clean durasharp Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14800

Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14804

Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14806

Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung. For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14810

Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14812

Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

EASY CLEAN PA-Instrumente für die professionelle Zahnreinigung | PA-instruments for professional teeth cleaning

- **extrem langzeitscharfe** Arbeitsspitzen, durch Verwendung von rostfreiem Instrumentenstahl 440A (Werkstoff 1.4110) mit einer Härte von 56 Rockwell. Auch manuelles oder maschinelles Aufschleifen ist möglich / **long lasting** cutting edges made of surgical stainless steel 440A (material 1.4110) with a Rockwell hardness of 56, can be resharpened manually or mechanically
- **Arbeits erleichterung** durch einen **extrem leichten** Hohlgriff / **easy working** because of **extremely light-weight** hollow handle
- **hervorragend ausbalancierte**, grazile Arbeitsspitzen / **excellently balanced**, delicate working tips
- modernes, **ergonomisches** Design der Handgriffe / modern and **ergonomic** design of the handles
- **sicherer Halt** durch Handgriffe mit Powergrip-Funktion / Powergrip for **safe handling**
- **einfache Reinigung** / **easy to clean**

Scaler

S-H6/H7
Universalscaler
REF 14428



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas.
Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204 SD
Spezialscaler
REF 14432



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-204 S
Spezialscaler
REF 14430



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-M 23
Universalscaler
REF 14436



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-MC 135/145
Feinscaler
McCall
REF 14426



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for all quadrants of the anterior and posterior teeth.


Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14400




Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region.
Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14404




Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14406




Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung.
For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14410



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14412



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 4R/4L
Columbia
REF 14422



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

Instrumentenmarkierung | Instrument Markings

MOORE Tape'n Tell/ Colour Coding Tapes

Die individuell kürzbaren Bänder ermöglichen auch Kennzeichnung von großen Instrumentenbereichen und gewährleisten eine optimale Haftung auf fettfreien Oberflächen.
The individually adaptable tapes permit an efficient marking also of big instruments and guarantee a perfect adhesion on grease-free surfaces.

Rolle mit 320 cm Klebeband, autoklavierbar:
autoclavable – on rolls of 320 cm

Sortiment je 115 cm/Farbe/ ass. ed. 115 cm/colour		REF	01432
blau/ blue	REF 01433	orange/ orange	REF 01437
grün/ green	REF 01434	weiß/ white	REF 01439
gelb/ yellow	REF 01435	schwarz/ black	REF 01440
rot/ red	REF 01436		



Manuelles Aufschleifen von PA-Instrumenten | Manual Sharpening of Periodontal Instruments

Schleifsteine/ Honing stones



SS-6 SS-6A SS-4 SS-299


India (mittlere Körnung/ medium grit)
SS-6
Maße/ dimensions: 114 x 45 x 10 mm
Keilförmig-abgerundet
wedge-shaped/rounded edges REF 13575

Arkansas (feine Körnung/ fine grit)
SS-6A
Maße/ dimensions: 101 x 50 x 11 mm
Keilförmig-abgerundet
wedge-shaped/rounded REF 13576

SS-4
Maße/ dimensions: 76 x 26 x 6,6 mm
flach/ flat REF 13573

SS-299
Maße/ dimensions: 102 x Ø 9,5 mm
zylindrisch-konisch
cylindric-conical REF 03580

Teststäbchen/ Acryl-testing sticks



Durch die spezielle Härte dieses Acrylglas-Stäbchens lässt sich die Schärfe der Instrumente ohne Veränderung der Schnittkanten exakt kontrollieren. Ein optimal geschärftes Instrument hakt sich beim Ansetzen sofort am Teststäbchen ein.
The special hardness of these acryl glass sticks permits an exact control of the sharpness of the instruments without changing the cutting edges. An exactly sharpened instrument hooks immediately into the stick.

6 St./ pcs. REF 12852

Schleiföl/ Honing oil



Harz- und säurefrei. Zum Schutz der Schleifsteine und Instrumente.
Free of resin and acid. For the protection of honing stones and instruments.

30 ml REF 03594

120 ml – Spargröße/ economy size
REF 13594

Schleifset Grundausrüstung Basic Sharpening Kit



Kunststoffbox mit allen für die manuelle Schleiftechnik benötigten Utensilien.
Ordentlich, bruchstark und übersichtlich verpackt.
Plastic box with all implements required for the manual sharpening. Tidily, break-proof and clearly arranged.

REF 13590S



Wir bieten einen professionellen Aufschleifservice für alle PA-Instrumente an (auch für Fremdfabrikate).
Schnell, zuverlässig, preiswert! Fordern Sie weitere Informationen an:
We offer professional sharpening service for all PA hand instruments.
Also for other brands! Expeditious, workman-like, reasonably priced!
Please ask for more information at
info@kkd-topdent.de

Chirurgische Scheren | Surgical Scissors

4 verschiedene Ausführungen erhältlich.
Für jeden Anspruch die geeignete Schere.

4 different types available.
The right scissors for every requirement.




Standard

Grazile und formschöne
Scheren mit **exzellenter
Schneideleistung**
Delicate and nicely finished
scissors with **excellent
cutting performance**.



SuperCut

Rasiermesserscharfe Scheren mit einseitigem
SuperCut Spezialschliff. Die **Mikroverzahnung** auf der
gegenüberliegenden Seite verhindert ein Verschieben
der Gingiva (Gewebe) über der Schneidekante.
Razor-sharp scissors with one-sided SuperCut special cut.
The **micro serration** on the opposite side prevents shifting
the gingiva (tissue) over the incisal edge.



TC-Line

Hochwertige Scheren mit gehärteten
Hartmetallschneiden – **exzellenter Klingenhärte**
für eine ausdauernde und **präzise Schneideleistung**.
High quality scissors with hardened carbide cutting edges –
excellent blade hardness for long-lasting and **precise cutting
performance**.



SuperCut TC

**Spezial-Scheren mit den Qualitäts-
merkmalen der SuperCut- und
TC-Line Scheren.**
**Special scissors with quality features of the SuperCut-
and TC-Line scissors.**

IRIS

gerade/ straight
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-17
REF 12919



LA GRANGE

gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-14
REF 12916



gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-18
REF 12920



GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 13 cm
S-16c


1 St./ pc.
REF 12918

5+1 St./ pcs.
REF 12918B



METZENBAUM

gerade/ straight
abgerundet/ rounded
L: 12 cm
S-M3
REF 12907



Ideal zur Anwendung bei
der Kofferdam-Technik.
Ideal for the use in the
rubber dam technique.

Nutzen Sie unseren AUFSCHEIFSERVICE für Scheren und PA-Instrumente
Benefit from our SHARPENING SERVICE for scissors and PA instruments



SuperCut Scheren | SuperCut Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ SuperCut-Schliff – rasiermesserscharf
SuperCut – razor sharp

IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S- 17 SC
REF **13612**



gebogen/ curved
L: 12 cm
S- 18 SC
REF **13613**



LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S- 14 SC
REF **13616**



GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
L: 13 cm
S- 16c SC
REF **13615**



TC-Line Scheren | TC-Line Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden – langlebig
hardened carbide cutting edges – long-lasting

IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S-17 TC
REF **13660**



gebogen/ curved
L: 12 cm
S-18 TC
REF **13661**



LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S-14 TC
REF **13633**



GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
L: 13 cm
S-16c TC
REF **13659**




JACOBSON

gebogen/ curved
L: 17 cm
REF 13631



NOYES

gebogen/ curved
L: 17 cm
REF 13632



Kronen- und Goldscheren/ Crown- and Gold scissors

gerade/ straight
L: 11 cm
SCG-s TC
REF 13635



gebogen/ curved
L: 11 cm
SCG-c TC
REF 13634



SuperCut TC Scheren | SuperCut TC Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden – langlebig
hardened carbide cutting edges – long-lasting

✓ SuperCut-Schliff – rasiermesserscharf
SuperCut – razor sharp



IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S-17 SCTC
REF 13618



gebogen/ curved
L: 12 cm
S-18 SCTC
REF 13619



LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S-14 SCTC
REF 13620



Nadelhalter | Needle Holders

TC-Line Nadelhalter | TC-Line Needle Holders



LICHTENBERG



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-TCLi14
REF 14303



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 17 cm
NH-TCLi17
REF 14302

TC-Line Nadelhalter Castroviejo | TC-Line Needle Holders Castroviejo

Nadelhalter mit hochwertigen Hartmetall-Einlagen für eine lange Lebensdauer zur sicheren, verdrehungsfreien Fixierung der Nadel. KKD® Nadelhalter zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität und einen präzisen Verschlussmechanismus aus. Die glatten Oberflächen und grazil ausgearbeiteten Gelenke gewährleisten ein leichtläufiges Abgleiten des Fadens.

With high quality carbide inserts to assure a firm needle grip. Rotation of the needle is eliminated. High functionality and precise locking mechanism. The smooth surfaces and the gracile design of the articulations guarantee a smooth-running sliding of the thread.

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gerade/ straight



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 18 cm
NH-TCCVs18
REF 14304

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gebogen/ curved



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 18 cm
NH-TCCVc18
REF 14305

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gerade/ straight



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-CVsTC
REF 12745

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gebogen/ curved



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-CVcTC
REF 12746

Extraktion | Extraction

Wurzelheber | Root elevators



Bein

- mit Microverzahnung
- durch die modifizierte Form hervorragend für den interdentalen und parodontalen Zugang geeignet
- die Form des Schaftes ermöglicht eine optimale Fingerabstützung und Instrumentenführung bei der Anwendung
- with micro serration
- due to the modified form, they are excellent suited for interdental and periodontal access
- the form of the shank allows an ideal finger support and instrument guiding during use

Gesamtlänge/ length 14 cm




13-1B
rund/ round
3,0 mm
REF 11860




13-2B
rund/ round
4,0 mm
REF 11861



13-3B
spitz/ pointed
2,0 mm
REF 11862



13-4B
spitz/ pointed
3,0 mm
REF 11863



13-5B
spitz/ pointed
4,0 mm
REF 11864


Wurzelspitzenheber | Root Tip Picks

Für die Wurzelspitzenentfernung in schwer zugänglichen Bereichen. Mit Microverzahnung.
For the root tip removal in difficult to reach areas. With micro serration.



Flohr

Gesamtlänge/ length 15 cm




13-2F
REF 11851



13-3F
REF 11852

Heidbrink

Gesamtlänge/ length 15 cm



13-8H
REF 11853



13-9H
REF 11854


Luxierer | Luxating Elevators

Gesamtlänge/ length 15 cm

- Durchtrennung der fixierenden Ligamente und schonende Erweiterung der Alveole
- **rotierende** und **schneidende** Anwendung
- Schutz vor Druckübertragung auf benachbarte Zähne
- erleichtert ein sauberes Extrahieren der Zähne

- the periodontal ligaments which set the tooth, are cut in two with the luxator and the alveole is gently expanded
- instrument is used by **rocking** and **cutting** vs. an elevator that lifts and pries
- protects the surrounding teeth against pressure transmission
- helps cleanly extracting the tooth

gerade/ straight



#1 2,0 mm
REF 11871



#2 3,0 mm
REF 11872




#3 4,0 mm
REF 11873



#4 5,0 mm
REF 11874

gebogen/ curved



#5 2,0 mm
REF 11875



#6 3,0 mm
REF 11876



#7 4,0 mm
REF 11877



#8 5,0 mm
REF 11878

Extraktionszangen | Extracting Forceps

Robuste Zahnzangen mit präzise ausgearbeiteter Kreuzverzahnung im Zangenmaul; Gelenk mit integrierter Teflonscheibe. Zwei Griffvarianten zur Auswahl (Rautengriff oder anatomischer Griff).
Robust extracting forceps with precisely finished beaks with elaborated cross toothing, with teflon ring in the joint. Two different handle versions available (rhomb profile- or anatomic handle).



Zahnzangen für Erwachsene | Extracting Forceps for adults

OK-Schneidezähne
Upper Canines



1
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11800
Anatomisch/ anatomic
REF 118800

OK-Prämolaren
Upper Premolars



7
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11801
Anatomisch/ anatomic
REF 118801

OK-Molaren rechts
Upper Molars right



17
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11802
Anatomisch/ anatomic
REF 118802

OK-Molaren links
Upper Molars left



18
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11803
Anatomisch/ anatomic
REF 118803

OK-Dritte Molaren
Upper Third Molars



67A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11808
Anatomisch/ anatomic
REF 118808

OK-Wurzeln
Upper Roots



51A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11804
Anatomisch/ anatomic
REF 118804

OK-Wurzeln
Upper Roots



152
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11813
Anatomisch/ anatomic
REF 118813

OK-Wurzeln
Upper Roots



151
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11814
Anatomisch/ anatomic
REF 118814

UK-Prämolaren
Lower Premolars



13
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11805
Anatomisch/ anatomic
REF 118805

UK-Molaren
Lower Molars



22
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11810
Anatomisch/ anatomic
REF 118810

UK-Dritte Molaren
Lower Third Molars



79
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11807
Anatomisch/ anatomic
REF 118807

UK-Wurzeln
Lower Roots



33
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11806
Anatomisch/ anatomic
REF 118806

UK-Wurzeln
Lower Roots



33A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11809
Anatomisch/ anatomic
REF 118809

UK-Wurzeln
Lower Roots



136
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11811
Anatomisch/ anatomic
REF 118811

UK-Wurzeln
Lower Roots



145
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11812
Anatomisch/ anatomic
REF 118812

Tiefgreifende Zangen | Deep Gripping Extracting Forceps

OK-Schneidezähne
Upper Canines



34A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11900
Anatomisch/ anatomic
REF 119900

OK-Prämolaren
Upper Premolars



35A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11902
Anatomisch/ anatomic
REF 119902

OK-Wurzeln
Upper Roots



331
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11901
Anatomisch/ anatomic
REF 119901

OK-Wurzeln – sehr fein
Upper roots – ultra fine



49
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11907
Anatomisch/ anatomic
REF 119907

UK-Prämolaren
Lower Premolars



36A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11904
Anatomisch/ anatomic
REF 119904

UK-Prämolaren
Lower Premolars



336
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11903
Anatomisch/ anatomic
REF 119903

UK-Wurzeln – sehr fein
Lower roots – ultra fine



46
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11906
Anatomisch/ anatomic
REF 119906


verengte
Arbeitsspitzen,
flach auslaufend,
subgingivaler Einsatz
narrow, flat ending
working tips,
for subgingival
use



Die tiefgreifenden Zahnzangen **46** und **49** eignen sich besonders für die Extraktion von abgebrochenen Wurzeln und Wurzelresten! Durch den schmal zulaufenden Zangenhals sind sie für schwer zugängliche Stellen geeignet.

The deep gripping extraction forceps **46** and **49** are especially suited for the extraction of broken roots and root remains! Due to the narrow forceps neck they are best suited for areas hard to access.

Kinderzahnzangen | Extracting Forceps for children



OK-Schneidezähne
Upper Canines



137B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11832
Anatomisch/ anatomic
REF 118832

OK-Prämolaren
Upper Premolars



139B
Standard/ standard
REF 11837
Anatomisch/ anatomic
REF 118837

OK-Molaren
Upper Molars



3B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11834
Anatomisch/ anatomic
REF 118834

OK-Wurzeln
Upper Roots



515B
Standard/ standard
REF 11836
Anatomisch/ anatomic
REF 118836



UK-Schneidezähne &
UK-Prämolaren
Lower Canines &
Lower Premolars




5B
Standard/ standard
REF 11835
Anatomisch/ anatomic
REF 118835

UK-Molaren
Lower Molars



6B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11830
Anatomisch/ anatomic
REF 118830

UK-Wurzeln
Lower Roots



7B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11831
Anatomisch/ anatomic
REF 118831


Hohlmeisselzangen | Bone Rongeur

Friedman

RF Rongeur
L: 13 cm
REF 12874



RF Mini
L: 12 cm
REF 12873




Kronen- & Brückenentfernung | Crown- & Bridge removal

Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.
For the removal of ripped crowns by its spreading function.
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
- keine Rotation an der Wurzel
- sichere und anatomisch korrekte Anwendung
- durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
- no disturbing rotation on the root
- safe and anatomically correct usage
- by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838



Kronenabnehmerzange | Crown Remover

„Mini“ – gebogen
„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen – mit auswechselbaren Backen.
Universal for crowns and temporary crowns with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken
remover + 2 spare tips
REF 06837

Ersatzbacken
spare tips
2 St./ pcs.
REF 06834



Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich
Universal for anterior and posterior region
REF 06832

Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzangen geeignet.
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.
REF 06839

Kronen- & Brückenentfernungsgeräte | Crown- & Bridge removers

KKD® bietet zur Entfernung provisorischer und festsitzender Kronen und/oder Brücken drei unterschiedliche, sehr effiziente, mechanische Entfernungsgeräte mit jeweils drei verschiedenen, auswechselbaren Ansätzen an. Die Ansätze sind sterilisierbar und untereinander ebenfalls austauschbar./ KKD® offers for the removal of temporary and fixed crowns and bridges three different types of efficient, mechanical removal instruments with each three interchangeable tips. Tips are sterilisable and also interchangeable among themselves.

KKD® Typ „A“

- Impulsgebung durch Zusammenschieben des Handgriffs und nachfolgender Auslösebetätigung
- 3 unterschiedliche Intensitäten des Schlagimpulses einstellbar
- Impulse generation by pushing the handle and subsequent release operation
- 3 different intensities of shock impulse are achieved




KKD® Typ „B“

- Impulse ohne Nachspannen, allein durch einfaches Drücken
- stufenlos einstellbare Intensität des Schlagimpulses
- rasch aufeinanderfolgende Schlagimpulse möglich
- Impulse without retension, simply by pressing
- infinitely adjustable intensity of the shock impulse
- quick successive shock impulses possible



ProfiKits: Komplett-Sortimente, bestehend aus einem Kronen- und Brückenentferner + drei Ansätzen, sowie einem Single- und Double Loop-Tip (inklusive Ersatzseilen) im Vorteilspreis./ Complete assortments, consisting of one remover + three tips, as well as one Single- and one Double Loop-Tip (incl. spare wires) in a case at a preferable price.

SET A ProfiKit REF 06814S





SET B ProfiKit REF 06808S



Loop-Tips

Zur problemlosen Entfernung von Brücken ohne Beschädigung der feinen Kronenränder oder Verblendung. Die feinen, laserverschweißten Seilenden ermöglichen ein leichtes Einfädeln des Seils zwischen den Brückengliedern. Keine störende Verdickung am Seilende. Optimale, gleichmäßige Kraftübertragung auch bei größeren Brückenkonstruktionen. Loop-Tips sind mit allen gängigen Kronen- und Brückenentfernern kompatibel (M4 Gewinde).
For easy removal of bridges without deformation of the delicate crown margins or veneers. The fine, laser-fused wire ends permit an easy passing through of the wire under the bridge elements. No disturbing thick loop-end. Optimum, equal load transmission even with multi-span bridges.
KKD® Loop-Tips are compatible with all current crown- and bridge removers (M4 screw thread). Loop-Tips are compatible with all current crown- and bridge removers (M4 screw thread).



Single Loop-Tip



Für kleinere Brückenkonstruktionen
for small bridges

Set: Single Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Single Loop-Tip, adapter, key and spare wire

REF 06817


Ersatzseile/ spare wires
90 mm 2 St./ pcs.

REF 06818

Schlüssel/ key 1 St./ pc.
Adapter/ adapter 1 St./ pc.

REF 06821
REF 06820

Double Loop-Tip



Für große Brückenkonstruktionen, bei welchen eine gleichmäßige Kraftübertragung bei der Abnahme erforderlich ist. Die patentierte Konstruktion gewährleistet eine selbstständige Ausbalancierung des Loop-Tips während der Anwendung.

Tip for multi-span bridges where an equal load transmission is required for the removal. The patented construction guarantees a self-reliant balancing of the LoopTip during treatment.

Set: Double Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Double Loop-Tip, adapter, key and spare wire

REF 06816

Ersatzseile/ spare wires
190 mm 2 St./ pcs.

REF 06819

Adapter ATD

zur Verwendung der Loop-Tips mit dem
ATD Kronenentfernersystem
for using the Loop-Tips with the ATD crown
removing system

REF 06829



Teleskop-/Technikerzangen | Telescope-/Technical pliers

TOPDENT Teleskopzangen nach Böhme „FLIPPER“
Telescope Pliers type Boehme „FLIPPER“



- Diamantierte Arbeitsspitzen:
Diamantbeschichtung 126 my,
Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den
Innenteleskopen durch optimale
Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das
Primärteil fest und sicher, so dass sich das
Sekundärteil problemlos abziehen lässt



- Diamond coated tips: diamond coating 126 my,
coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its
optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the
secondary crown can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm




Standard
REF 13988

schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior
region upper/lower
REF 13988L



kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich
short-broad e.g. for molars
REF 13988K



Zangenständer/ Pliers Shelf

„Premium“ – ohne Zangen
“Premium” – without pliers

REF 11890




Anwendungsvideo
„How to use“ video
[www.youtube.com/
watch?v=Vw0MRtwadH4](http://www.youtube.com/watch?v=Vw0MRtwadH4)



Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder
self-expanding due to inside
double-spring

Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf
instrument tips with
special diamond
coating



TOPDENT CrownGrip

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen



Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

L ca./ approx. 13,5 cm

REF 23012

Crowny

gebogen – graziler Kronenhalter für den anspruchsvollen Keramiker – inkl. Diamanteinsätze/ curved – fine crown holder for the demanding technician – incl. diamond inserts

REF 8070004

1 Paar Diamanteinsätze/ 1 pair diamond inserts
REF 8012014

TOPDENT CrownMaster

Kronenhaltezeange aus hitzebeständigem Werkstoff; randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche zu verursachen; temperaturbeständig bis 150 °C.

Margin-protecting and no scratches on the metal surface.
Crown holder made of heatresistant material (up to 150 °C)
L ca./ approx. 13,5 cm

REF 22396



Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur Technology for dental perfection – inspired by nature



Abformlöffel Impression trays	68-70
Zubehör für die Abformtechnik Accessories for impression taking	71
Abformmaterial Impression Material	72, 73
Abdruckschneidemesser Cutting instrument	74
Polymerisation und Ausarbeitung Polymerisation and preparation	75, 76
astron® Spezialkunststoffe – made in USA astron® special resins – made in USA	77-81
astron® CLEARsplint® Discs astron® CLEARsplint® Discs	82
Zubehör Accessories	83, 84



Abformlöffel | Impression trays

KKD® Abformlöffel mit Retentionsrand KKD® Impression trays with retention rim

Hochwertige Qualitätsabformlöffel aus Edelstahl mit laserverschweißtem Retentionsrand zur sicheren Abdrucknahme ohne Verwendung von schwer zu entfernenden Adhäsiven. Die Abformlöffel können problemlos im Ultraschallgerät gereinigt werden, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar. KKD® Abformlöffel sind formschön, robust und langlebig; sie überzeugen durch ein exzellentes Oberflächenfinish!

Top-quality stainless steel impression trays with laser fused retention rim for secure impression taking without using adhesive agents which are hard to remove. The impression trays are suited for ultrasonic cleaning, they are also thermodesinficatable and sterilisable. KKD® impression trays are perfectly designed, robust and long-lasting with excellent surface finish!

Ausführung „solide“/ „solid“

Leicht zu reinigender, geschlossener Abformlöffel. Ideal für die Korrekturabdrucknahme mit Abformmassen aller Art.
Solid, easy to clean impression tray. Perfectly suited for corrective impression taking with all kinds of impression materials.



Für Standardabdrucknahme/Erwachsene
For standard impressions/adults

UK-1 XL	REF 00266	OK-1 XL	REF 00261
UK-2 L	REF 00267	OK-2 L	REF 00262
UK-3 M	REF 00268	OK-3 M	REF 00263
UK-4 S	REF 00269	OK-4 S	REF 00264
UK-5 XS	REF 00270	OK-5 XS	REF 00265

Satz mit 10 Löffeln/ Set with 10 trays
REF 002715

Für die Kieferorthopädie/Kinderlöffel
Orthodontia/for children

UK-15 L	REF 00294	OK-15 L	REF 00289
UK-16 M	REF 00295	OK-16 M	REF 00290
UK-17 S	REF 00296	OK-17 S	REF 00291

Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays
REF 002995

Für den unbezahnten Kiefer
Full denture

UK FD XL	REF 00325	OK FD XL	REF 00321
UK FD L	REF 00326	OK FD L	REF 00322
UK FD M	REF 00327	OK FD M	REF 00323
UK FD S	REF 00328	OK FD S	REF 00324

Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays
REF 003205



Für den Frontzahnbereich
Anterior region

verkürzte Form/ shortened
Nr. 12 für UK REF 00274
verkürzte Form/ shortened
Nr. 13 für OK REF 00275



Für die halbseitige Abdrucknahme
Partial impression – posterior region

L/OK oder R/UK R/OK oder L/UK
Nr. 10 REF 00272 Nr. 11 REF 00273



Für die Teilabdrucknahme – Universal
Partial impression – universal

Nr. 19 mit Drehgelenk
swivel type REF 00276

Satz mit 5 Löffeln/ Set with 5 trays Nr. 10, 11, 12, 13, 19 REF 002775

Ausführung „perforiert“/ „perforated“

Abformlöffel mit erhöhter Retention durch Lochperforation. Ideal für Alginatabdrücke und Abformungen mit hohen Verbundanforderungen.
Impression tray with increased retention due to perforation. Best suited for alginate impressions and impressions which require best adhesion.



Für den unbezahnten Kiefer
Full denture

UK FD XL	REF 00315	OK FD XL	REF 00311
UK FD L	REF 00316	OK FD L	REF 00312
UK FD M	REF 00317	OK FD M	REF 00313
UK FD S	REF 00318	OK FD S	REF 00314

Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays
REF 003105

Für die Kieferorthopädie/Kinderlöffel
Orthodontia/for children

UK-15 L	REF 00283	OK-15 L	REF 00278
UK-16 M	REF 00284	OK-16 M	REF 00279
UK-17 S	REF 00285	OK-17 S	REF 00280

Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays
REF 002885

Für Standardabdrucknahme/Erwachsene
For standard impressions/adults

UK-1 XL	REF 00256	OK-1 XL	REF 00251
UK-2 L	REF 00257	OK-2 L	REF 00252
UK-3 M	REF 00258	OK-3 M	REF 00253
UK-4 S	REF 00259	OK-4 S	REF 00254
UK-5 XS	REF 00260	OK-5 XS	REF 00255

Satz mit 10 Löffeln/ Set with 10 trays
REF 002505



Für die Teilabdrucknahme – Universal
Partial impression – universal

Nr. 9 mit Drehgelenk
swivel type

REF 00248



Für die halbseitige Abdrucknahme
Partial impression – posterior region

L/OK oder R/UK	R/OK oder L/UK
Nr. 0 REF 00244	Nr. 1 REF 00245



Für den Frontzahnbereich
Anterior region

verkürzte Form/ shortened
Nr. 2 für UK REF 00246
verkürzte Form/ shortened
Nr. 3 für OK REF 00247

Satz mit 5 Löffeln/ Set with 5 trays Nr. 0, 1, 2, 3, 9 REF 002435

Für den Quetschbiß mit 25 Einlagen
Check bite with 25 inserts

REF 00242

25 Okklusale Einlagen
25 occlusal inserts

REF 00161



KKD® Abformlöffel „ANATOMIC“
KKD® Impression trays „ANATOMIC“

... damit Ihr Abdruck einen Eindruck hinterlässt!
... so that your work leaves a perfect impression!

- rostfreie Edelstahl-Abformlöffel, anatomisch geformt
- mit laserverschweißtem Retentionsrand
- je 4 Größen für Ober- und Unterkiefer
- solide und perforiert
- detailgetreue Abbildung auch an den Wangen- und Lippenbändchen
- kein Adhäsivspray/Haftmittel erforderlich
- für Silikone und Alginate
- geeignet für Ultraschallreinigung, Thermodesinfektion und Sterilisation



- stainless steel impression trays, anatomically shaped
- with laser fused retention rim
- ea. 4 sizes for upper and lower jaw
- in solid or perforated
- accurate representation, also close to the buccal frenum or the frenulum of upper or lower lips
- impression taking without using adhesive agents
- for silicones and alginates
- suitable for ultrasonic cleaning, thermodesinfectable and sterilisable

Ausführung „solide“/ „solid“


Für Standardabdrucknahme/Erwachsene
 For standard impressions/adults

Ausführung „perforiert“/ „perforated“

Für Standardabdrucknahme/Erwachsene
 For standard impressions/adults



Dimensionen in mm (+/- 1,0 mm):



	A	B			
OK XL	82-63		REF	00371	UK XL 81-63 REF 00375
OK L	74-59		REF	00372	UK L 77-61 REF 00376
OK M	73-54		REF	00373	UK M 75-60 REF 00377
OK S	66-52		REF	00374	UK S 74-60 REF 00378

	A	B			
OK XL	82-63		REF	00361	UK XL 81-63 REF 00365
OK L	74-59		REF	00362	UK L 77-61 REF 00366
OK M	73-54		REF	00363	UK M 75-60 REF 00367
OK S	66-52		REF	00364	UK S 74-60 REF 00368

Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays

REF **00370S**

Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays

REF **00360S**

**Individuelle
Namensätzung!**
 Individual
markings



Service Tipp

Namensätzungen auf dem Löffelgriff erleichtern dem Dentallabor die Zuordnung und stellen sicher, dass Ihr Löffel den Weg zurück in die Praxis findet! Ab 10 Löffel sortierter Abnahme ist eine Ätzung möglich. Ab 30 Abformlöffel übernehmen wir die Kosten für das Ätzen! Weitere Informationen unter info@kkd-topdent.de

Individual marking of the trays with your name makes it easier for your dental laboratory to assign the trays and makes sure that your tray finds its way back to your cabinet! From 10 trays on (assorted) a marking will be possible. From 30 pcs. on marking will be free of charge! More information at info@kkd-topdent.de

KKD® TRAYCLEAN

Reinigt effektiv, zeitsparend und schonend sämtliche Metall-Abformlöffel. Löst Zinkoxid-Eugenol-Massen, thermoplastische Abdruckmassen, Wachse; speziell Alginate werden ohne mechanische Nachbearbeitung vom Abdruckbesteck entfernt. Erübrigt Ultraschall-Reinigung. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.

For cleaning all metal impression trays.

Approved effective cleaning granulate for self-acting cleaning of all metal impression trays. Dissolves residues of impression materials, as e.g. zinc-oxide-eugenol pastes, thermoplastic impression materials, waxes. Especially alginates are removed without any mechanical reworking.

Phosphate-free, biologically degradable.

400 g Pulver/ powder

REF 23036

1.000 g Pulver/ powder

REF 23037



- phosphatfrei
- biologisch abbaubar
- phosphate-free
- biologically degradable

KKD® RELEASE SPRAY

Zur Entfettung, Neutralisierung und Entspannung aller Abdrücke aus Silikon oder Polysulfidmaterialien vor dem Ausgießen mit Gips oder Stumpfmodellmassen. Deutlich verbesserte Detailwiedergabe und Oberflächenbeschaffenheit des Modells. Für vereinfachtes Lösen des Abdrucks.

For degreasing, neutralising and releasing of all impressions made of silicone or polysulfide materials prior to pouring out with plaster or refractory material. For bubble-free models. For improving the detail reproduction and surface properties of the model material. For easy removing of the impression

Zerstäuberflasche/ dispenser
Nachfüllflasche/ refill

100 ml
1 Ltr.

REF 23097
REF 23098



Abformmaterial – kondensationsvernetzende Silikon-Abformmassen Impression Material – condensation type silicone impression materials



KKD® KONDISIL V-1 „Putty“

Hochviskoses, kondensationsvernetzendes Vorabdruckmaterial in knetbarer, weicher und klebefreier Konsistenz mit angenehmem Pfefferminzgeruch und hoher Abformgenauigkeit. Qualitätsabformmasse für den Vorabdruck bei der Doppelmisch- und Korrekturabformtechnik mit hoher Shorehärte.

Farbe: weiß

High-viscous condensation type material for preliminary impressions. Kneadable, soft and non-adhesive consistency, mint-scented. Precise reproduction of details and borders. Top-quality impression material for preliminary impressions for the double mix- and corrective impression technique with high shore hardness.

Colour: white



Physikalische Eigenschaften:

Shore Härte sofort:	70
Shore Härte nach 2 Stunden:	79
Max. Verformung unter Druck:	1,3 %
Rückstellung nach Verformung:	98,6 %
Lineare Maßänderung:	0,2 %
Prüfklima: 23 °C Raumtemperatur und 50 % +/- 5 % relative Luftfeuchtigkeit	
EN ISO 4823-2000 Typ 0	
Physical data:	
Shore hardness immediately:	70
Shore hardness after 2h:	79
Max. strain in compression:	1.3 %
Memory after deformation:	98.6 %
Linear dimensional change:	0.2 %
Test conducted at room temperature of 23 °C and relative humidity of 50 % +/- 5 %	
EN ISO 4823-2000 type 0	

Lieferform/ presentation:

KKD® KONDISIL V-1
Pkg.: 1,6 kg (ca. 950 ml) V-1 mit Härter
Pkg.: 1.6 kg (approx. 950 ml) V-1 with hardener
REF 180005

Einzeln/ individuals:

Dose 1,6 kg V-1 ohne Härter/ Jar 1.6 kgs V-1 without hardener
Eimer 10 kg V-1 ohne Härter/ Pail 10 kgs V-1 without hardner
(dazu werden 7- 10 Härter benötigt/ please order 7-10 hardeners to it)
35 ml Pastenhärter (rot)/ 35 ml paste hardener (red)

REF 17998

REF 18001

REF 18003



Anwendungsfilm
ansehen!
Watch film!



V-1 PUTTY Mischungsverhältnis V1 Putty Mixing ratio

1 Messlöffel (21 g) V1 Knetmasse
auf 2,5 cm (0,5 g) Pastenhärter
Mischdauer: 1 Minute
Verarbeitungszeit: 2 Minuten
Abbindezeit im Mund: 3 1/2 Minuten
Gesamtabbindezeit: 5 1/2 Minuten

1 measuring spoon (21 g) V1 Putty material
to 2.5 cm (0.5 g) paste hardener
Mixing time: 1 minute
Working time: 2 minutes
Setting time in mouth: 3 1/2 minutes
Complete setting time: 5 1/2 minutes

KKD® KONDISIL V-3 Korrekturabformmasse/ KKD® KONDISIL V-3 corrective impression material

Leichtfließendes Korrekturabformmaterial mit hervorragender Zeichnungsschärfe und hohem Rückstellvermögen. Reißfest und dimensionsstabil. Optimale Verbundeigenschaften mit KKD® KONDISIL V-1. Für die Verwendung in Abdruckspritzen geeignet.

Farbe: blau

Low-viscous corrective impression material with excellent fluidity and precise detail reproduction. Great tensile strength and dimensionally stable. When used with KKD® KONDISIL V1 Putty material an optimal compound is guaranteed. Can be used with impression syringes.

Colour: blue



Physikalische Eigenschaften:

Shore Härte sofort: 33

Shore Härte nach 2 Stunden: 39

Max. Verformung unter Druck: 12,2 %

Rückstellung nach Verformung: 99,2 %

Lineare Maßänderung: 1,1 %

Prüfklima: 23 °C Raumtemperatur und 50 % +/- 5 % relative Luftfeuchtigkeit

EN ISO 4823 Typ 3

Physical data:

Shore hardness immediately: 33

Shore hardness after 2h: 39

Max. strain in compression: 12.2 %

Memory after deformation: 99.2 %

Linear dimensional change: 1.1 %

Test conducted at room temperature of 23 °C and relative humidity of 50 % +/- 5 %

EN ISO 4823 type 3



Lieferform/ presentation:

Pkg.: 200 g (ca. 160 ml) V-3 mit Härter und Mischblock

Pkg.: 200 g (approx. 160 ml) V-3 with hardener and mixing pad

REF 180085

Einzel/ individuals:

200 g V-3 Basispaste/ 200 g Base material

35 ml Pastenhärter (rot)/ 35 ml paste hardener (red)

Mischblock/ Mixing pad

REF 18009

REF 18003

REF 00073

KKD® KONDISIL Pastenhärter

KKD® KONDISIL Paste Hardener

Für C-Silicone, ermöglicht eine optische Anmischkontrolle beim Mischvorgang. Farbe: rot

For C-Silicones, for an optical mixing control.

Colour: red

KKD® Pastenhärter/ paste hardener

1 Tube à 35 ml/ Tube à 35 ml REF 18003

10 Tuben/ Tubes REF 18003B




Abdruckschneidemesser | Cutting instrument

U-Cutter nach Dr. M. Ugrinovic



Anwendungsfilm
ansehen!
Watch film!



Universell anwendbares Abdruckschneidemesser zur professionellen Bearbeitung aller handelsüblichen Abformmaterialien. Die mehrfach abgewinkelten und beidseitig geschärften Arbeitsenden ermöglichen eine bestmögliche Praktikabilität bei der Ausarbeitung des Vorabdrucks nach den verschiedenen Schneidetechniken. Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet!


Universal cutting instrument for professional working on all common impression materials. The working ends of the instrument are several times bent and on both sides cutting in order to offer optimal practicability when working on the preliminary impression according to different cutting techniques. Appropriated for left- and right hander!

REF 12200




Abflussrillen können mit dem U-Cutter konsequent in dem gesamten Erstabdruck angebracht werden. Von der Mitte der Approximalflächen nach außen, sowohl oral als auch vestibulär.

Flow off channels can be prepared consequently in the entire preliminary impression. Starting from the middle of the approximal areas towards outside, both oral and vestibular.



Die Form der Schneidekanten und ihre beidseitige Schneidefähigkeit erlauben das Schneiden in zwei Richtungen. Die Arbeitsenden sind so geformt, dass sie beim Schneiden des Abformmaterials über den Löffelrand gleiten, ohne in den Löffel einzuschneiden.

The form of the cutting edges and their cutting capability on both sides permit to cut in two different directions. When cutting the impression material, the working ends slide over the rim of the tray, without cutting into the impression tray.



Eine besonders ergonomische und ökonomische Arbeitsweise wird dadurch erreicht, dass für die gesamte Vorbereitung des Erstabdruckes nur ein Instrument benötigt wird. Der gesamte Vorgang der Vorbereitung des Erstabdruckes dauert mit dem U-Cutter nur noch ca. 2 Minuten!

An especially ergonomic and economic method of working is achieved due to the fact that you need just one instrument for the complete preparation of the preliminary impression. With the U-Cutter the entire preparation of the preliminary impression will take only approx. 2 minutes!



Anwendungsfilm
ansehen!
Watch film!

TOPDENT Polypot

Elektrizitäts- und druckluftunabhängiger Polymerisationstopf aus kompaktem, thermostabilem Kunststoff mit manueller Druckerzeugung durch Wasserkompression über die Drehspindel. Zur Polymerisation aller Kaltpolymerisate bis 50 °C/122 °F (z.B. direkte Unterfütterungen).

Technische Daten

Innendurchmesser des Topfes: ca. 100 mm
Nutzraum - Höhe: ca. 65 mm
Gesamtgewicht (leer): ca. 1,3 kg

Erfahrungswerte zur Polymerisation von Kaltpolymerisaten
Wassertemperatur: 50 °C (122 °F)
Druckbeaufschlagung: 2 bar (29 PSI)
Polymerisationszeit: 12-15 min.

Polypot mit klarem Topf komplett/ pot complete (clear)
REF 07195K

Polypot mit schwarzem Topf komplett/ pot complete (black)
REF 07195

Deckel komplett mit Manometer und Ventil/ Lid complete with
manometer and valve
REF 07197

Pressure pot made of compact, thermostable plastic, independent of compressed air. No electrical parts. The working pressure of max. 2 bar is generated manually by turning the safety screw downwards giving pressure to the lid and therefore to the water. For the polymerisation of all self-curing resins up to 50 °C/122 °F (e.g. direct relinings)

Technical Data

internal diameter of pot: approx. 100 mm
height of useful space: approx. 65 mm
gross weight: approx. 1.3 kg

According to experiences of polymerisation
water temperature: 50°C (122 °F)
pressure load: 2 bar (29 PSI)
Polymerisation time: 12-15 min.

Ersatz-Behälter 1 St./ pc.

klar/ clear
REF 07196Klar

schwarz/ black
REF 07196

Carbid Fräser Piranha/ Carbide Burs Piranha


Spezialfräser zur Vorbereitung von Unterfütterungen und Erweiterungen von weichen und harten Prothesenkunststoffen. Laufruhig, langlebig; erzeugen raue Oberflächen für optimale Retention.

Special burs for the preparation of relinings and dimensional changings of soft and hard denture resins. Well-balanced, long-lasting; produce a rough surface for optimal retention.

Schaft/ shank 2,35 mm

⌀ max. 35.000 min⁻¹

1 St./ pc.



							
Form Shape	Kugel Ball	Torpedo Torpedo	Kegel spitz Taper	Zylinder flach Cylinder	Zylinder rund Ball Nose	Flamme Flame	Flamme lang Bud
REF	20544	20542	20546	20545	20543	20541	20547
Ø Kopf/ Head Dia.	8 mm	5 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopflänge/ Head Length	8 mm	20 mm	16 mm	14 mm	16 mm	15 mm	19 mm
Gesamtlänge/ Overall Length	37 mm	51 mm	46 mm	44 mm	45 mm	44 mm	49 mm



TOPDENT Spezialfräser für Kunststoff Special Cutter for acrylics

Dieser Fräser ermöglicht ein glattes Schliffbild auf Kunststoffen und reduziert so die Nacharbeit. Einfachverzahnung MITTEL.

Leaving a smooth surface on acrylics. This reduces rework. Simple cut, medium.

Schaft/ shank 2,35 mm

⌀ 15.000 – max. 30.000 min⁻¹

1 St./ pc.

REF 15500



TD Rillenfräser Groove Bur

Zum Aufräumen von Kunststoffzähnen und Prothesen bestens geeignet.

For roughen acrylic teeth and dentures.

Schaft/ shank 2,35 mm

⌀ 5.000 – max. 15.000 min⁻¹

1 St./ pc.

REF 30048





CLEAR & COMFORTABLE SMILES WHILE YOU SLEEP...

Mehr als 50 Jahre im Dienste „des Lächelns“!

Seit 1967 produziert die Firma Astron (mit Sitz in Lake Zurich/ Chicago, Illinois) MMA-freie Kunststoffe und wurde weltweit, nicht zuletzt durch ihren Vinylkunststoff Luxene, für unerreichte Qualität und hervorragenden Tragekomfort bei Zahntechnikern, Zahnärzten und Patienten bekannt. In Europa werden diese Produkte (CLEARsplint®, Clearsplint® CAD/CAM Pro, Labtec Pro) seit Januar 1995 durch uns, die Kentzler-Kaschner Dental GmbH, exklusiv vertrieben.

Durch produktive Zusammenarbeit unserer beider Firmen und konsequenter Weiterentwicklung sind die Astron Kunststoffe neben der Verarbeitung als Gießkunststoff oder mit der Stopf-Press-Technik mittlerweile auch als Refill Material (Clearsplint® CAD/CAM Pro) und CLEARsplint® ebenso als Fräsrunde (The Original CLEARsplint® Disc) erhältlich.

Als exklusiver EU-Repräsentant der Firma Astron beraten wir Sie kompetent und ausführlich zu allen Fragen, die in Zusammenhang mit den Kunststoffen auftreten können. Auch ist zu Ihrer Unterstützung umfangreiches Informationsmaterial erhältlich. Selbstverständlich entsprechen alle auf dem europäischen Markt erhältlichen Kunststoffe den aktuellen Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse IIa und sind nach Richtlinie G3/42/EEC MDD zertifiziert.

For over 50 years innovations to help make smiles!

Since 1967 the astron Dental Corporation (located in Lake Zurich/ Chicago, Illinois) manufactures MMA-free materials and became worldwide known, not least because of its vinyl Luxene, by unrivalled quality and outstanding wearing comfort among dental technicians, dentists and patients. In Europe, since January 1995, these products (CLEARsplint®, Clearsplint® CAD/CAM Pro, Labtec Pro) are exclusively distributed by us, the Kentzler-Kaschner Dental company.

Due to productive cooperation between our two companies and consistent development nowadays, besides processing by pouring technique or press packing, the astron materials are also available as refill material (Clearsplint® CAD/CAM Pro) and CLEARsplint® also as milling blank (The Original CLEARsplint® Disc).

We, as exclusive EU representative of the astron Dental Corporation, advise you professionally and in detail on all questions arising in connection with the materials. In addition, for your support, comprehensive information materials are available.

It goes without saying that all MMA-free materials available on the European market fulfill the current requirements for medical devices of class IIa and are ISO and CE certified.



CLEARsplint®

MMA-freier Spezialkunststoff mit thermoaktiver Flexibilität Special resin, free of MMA, with thermoactive flexibility



Die Vorteile des CLEARsplint®-Kunststoffes sind seine einzigartige thermoaktive Flexibilität, die extreme Belastbarkeit und das Rückstellvermögen des Materials bei Wärmezufuhr. Durch die Mundtemperatur bleibt der Kunststoff stets geschmeidig und passt sich wunderbar an, ohne dabei an Festigkeit zu verlieren.


The advantages of the CLEARsplint® resin are its unique thermoactive flexibility, the extreme break-resistance and the resilience of the material when warmed up. Due to the mouth temperature the resin remains flexible which provides greater, comfortable and tension-free wearing comfort. CLEARsplint® is self-adjusting.

• MMA-frei

- extrem bruchstabil
- thermoaktive Flexibilität – sie ermöglicht eine präzise Anpassung
- bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort
- kein Druckgefühl im Mund
- selbstadjustierend
- dauerhaft transparent, kein Vergilben
- einfache Polierbarkeit (wie bei Acrylkunststoff)
- schnelle und einfache Verarbeitung

• free of MMA

- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility – provides precise adaption
- better adaption due to tension-free wearing comfort
- no feeling of pressure in the mouth
- self-adjusting
- always transparent, no yellowing
- easy to polish (like acrylic resins)
- fast and easy processing



CLEARsplint®

für Komfort-Aufbissschienen | for quality nightguards and splints

Testplättchen **auf Anfrage** erhältlich
testing pads available **on request**

Lab Kit

160 g Pulver, 120 g Flüssigkeit
160 g powder, 120 g liquid

REF 26181

Economy Kit

320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26184

Super Economy Kit

960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 26187

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder	160 g	REF 26161
	320 g	REF 26160
	960 g	REF 26159
Flüssigkeit/ liquid	120 g	REF 26162
	240 g	REF 26163
	720 g (3 x 240 g)	REF 26164



**"CLEARsplint is perfect for a premium splint.
Doctors love the material and keep coming back for more."** Lee, Glidewell Laboratories

CLEARsplint® für klare Interimsversorgungen bei Implantaten also suited for clear interim restorations!

- MMA-frei
- lizenzfrei
- für Allergiker geeignet
- extrem bruchsicher
- thermoaktive Flexibilität
- Vermeidung hoher Gerätekosten
- leicht zu erweitern, zu reparieren und zu unterfüttern
- chemischer Verbund zu Konfektionszahn
- transparent

auch geeignet für:
-> **Langzeitprovisorien**
-> **Zahnfleischmasken**
-> **Kinderprothesen**



- free of MMA
- licence-free
- suitable for allergy patients
- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility
- no high equipment costs
- easy to enlarge, repair and relin
- chemical bond with prefabricated tooth
- transparent

also suited for:
-> **long-term temporary restorations**
-> **gingival masks**
-> **dentures for children**



Mehr Infomaterial
finden Sie auf unserer
Homepage.
For more information
refer to our website.



Lab Kit
160 g Pulver, 120 g Flüssigkeit
160 g powder, 120 g liquid

REF 26181

Economy Kit
320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26184

Super Economy Kit
960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 26187

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder
160 g
320 g
960 g

REF 26161
REF 26160
REF 26159

Flüssigkeit/ liquid
120 g
240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26162
REF 26163
REF 26164

Labtec Pro

Prothesenbasismaterial für für Totalprothetik und Interimsversorgungen mit natürlicher Farbgebung
Denture base material for total prosthetics and interim with natural colouring

- **MMA-frei**
- lizenzfrei
- für Allergiker geeignet
- extrem bruchstabil
- thermoaktive Flexibilität
- Vermeidung hoher Gerätekosten
- leicht zu erweitern, zu reparieren und zu unterfüttern
- chemischer Verbund zu Konfektionszahn
- rosa-transparent

- **free of MMA**
- licence-free
- suitable for allergy patients
- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility
- no high equipment costs
- easy to enlarge, repair and reline
- chemical bond with prefabricated tooth
- pink-transparent



Passgenau, sitzt fest und schaukelt nicht
perfect fit, sits firmly and does not rock

Erweiterbar
can be enlarged

Extrem bruchstabil
extremely break-resistant

Besonders ästhetisch
particularly esthetic

Natürliche, transluzente Farbgebung mit leichter Aderung
natural, translucent coloring with slight veining

Hervorragender Saugeffekt dank abgestimmter Flexibilität bei Körpertemperatur
excellent suction effect due to thermoactive flexibility



Spannungsfreier und angenehmer Tragekomfort
tension-free and high wearing comfort

Unterfütterbar
can be repaired and relined

Chemischer Verbund zu Konfektionszähnen
chemical bond with prefabricated teeth

Gute Poliereigenschaften
excellent polishing properties

Leichte, herkömmliche Verarbeitung
easy, conventional processing

MMA frei – nicht nur für Allergiker
MMA free – suitable not only for allergy patients



Testplättchen auf Anfrage erhältlich
testing pads available on request

Economy Kit
320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 262105

Super Economy Kit
960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid

REF 262155

Einzel-/ Individuals:

Pulver/ powder 320 g
960 g
Flüssigkeit/ liquid 240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26211
REF 26216
REF 26212
REF 26217




CAD/CAM Refill-Basen | Refill-Bases

je 1 Metallbasisplatte, 3 Fixierklammern, 1 Auffüllblank PMMA transparent/ 1 Metal Base plate, 3 clamps, 1 filling blank PMMA transparent




Ø 98 x 20 mm, mit Schulter
with shoulder
REF 262035

Für alle gängigen großen Fräsmaschinen
z.B. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore,
vhf, Roland® auch für Sirona inLab MC X5,
Organical CAD/CAM
For all big milling units e.g. Wissner, Röders®,
DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® auch für
Sirona inLab MC X5, Organical CAD/CAM



Ø 98 x 20 mm, ohne Schulter
without shoulder
REF 262025

Für alle gängigen Fräsmaschinen z.B. Röders®,
Wissner, Organical CAD/CAM
For all current milling units e.g. Röders®,
Wissner, Organical CAD/CAM




Ø 95 x 20 mm, mit 3-fach Aufnahme
with 3-point admission
REF 262015

Für Zirkonzahn
For Zirkonzahn



Bitte beachten: Für die Verwendung
der Nachfüllbasen ist Clearsplint®
CAD/CAM Pro erforderlich (s. unten).
Please note: for the refill bases
Clearsplint® CAD/CAM Pro has to be
used (see below).



Clearsplint® CAD/CAM Pro zum Auffüllen von PMMA-Blanks for refilling of PMMA-blanks

Das Premium-Aufbissschienenmaterial speziell für die digitale
Herstellung von Aufbissschienen im CAD/CAM-Verfahren.
The premium nightguard material especially for the digital
manufacturing of functional therapeutic „comfort splints“ with the
CAD/CAM technique.

- minimaler Materialbedarf/ little material needs
- enorme Zeitersparnis/ enormous time-savings
- MMA-frei/ free of MMA



Clearsplint® CAD/CAM Pro darf nur auf Blanks aus dem Starter
Kit oder auf gerätespezifisch geeigneten transparenten Blanks
verwendet werden.

Please use Clearsplint® CAD/CAM Pro only in blanks out of the Starter
Kit or in device-specific appropriated transparent blanks.

Economy Kit
320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid

REF 26195

Super Economy Kit
960 g Pulver, 720 g Flüssigkeit
960 g powder, 720 g liquid

REF 26196

Einzel/ Individuals:

Pulver/ powder 320 g
960 g

REF 26197
REF 26198


Flüssigkeit/ liquid 240 g
720 g (3 x 240 g)

REF 26199
REF 26200

The Original CLEARsplint® Disc

- industriell gefertigte Disc aus CLEARsplint®
- kein Anmischen und Auffüllen mehr
- gleichbleibend hoher Qualitätsstandard (nahezu blasenfrei)
- enorme Zeitersparnis, Verwendung ohne zeitraubende Vorbereitung
- MMA frei

- industrially manufactured disc made of CLEARsplint®
- no mixing and filling anymore
- constantly high quality standard (almost bubble-free)
- enormous time-savings, use without time-consuming prep work
- MMA-free



Ø 95 x 20 mm – Disc mit 3-fach Aufnahme/ Disc with 3-point admission

Für Zirkonzahn
For Zirkonzahn

1 Disc
3 Discs
12 Discs

REF 26531
REF 26541
REF 26551



Ø 98 x 20 mm – Disc mit Schulter/ Disc with shoulder

Für alle gängigen großen Fräsmaschinen z.B. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® auch für Sirona inLab MC X5, KaVo®, Wieland® Zeno Tec®, Organical CAD/CAM, Reitel®, Schütz Dental®
For all big milling units e.g. Wissner, Röders®, DATRON®, imes-icore, vhf, Roland® as well as Sirona inLab MC X5, KaVo®, Wieland® Zeno Tec®, Organical CAD/CAM, Reitel®, Schütz Dental®

1 Disc
3 Discs
12 Discs

REF 26533
REF 26543
REF 26553

Zubehör | Accessories

DuraClean²™

Spezialreiniger für CLEARsplint® Versorgung und Labtec Kunststoffe – **vom Hersteller empfohlen!**

Special cleaning agent for CLEARsplint® nightguards and interims, as well as Labtec denture materials - recommended by the manufacturer!

Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste REF 261705
Set cleaning powder (170 g) with box and brush

Reinigungsmittel/ cleaning powder 170 g REF 26171

Eco-Kit Pulver/ cleaning powder (6 Dosen) REF 261755

Reinigungsbürste/ cleaning brush REF 26172

Reinigungsdose/ cleaning box REF 26173



Aufgrund der hohen Abrasivität von Zahncremes ergibt sich bei längerem Gebrauch der negative Effekt der optischen Beeinträchtigung (Grauschleier) einer hochästhetischen klaren CLEARsplint® Premium-Aufbissschiene!

Due to the high abrasive effect of tooth pastes their permanent use may result in optical impairments (grey shadows) of your highly aesthetic transparent CLEARsplint® premium splint.

Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Prothesenreiniger dürfen bei CLEARsplint® Premium-Aufbissschienen prinzipiell nicht verwendet werden!

Aggressive cleaning agents, such as denture cleaners must not be used with CLEARsplint® premium splint at all.

Zubehör für astron Accessories for astron



... für CLEARsplint® und
CLEARsplint® Discs
... for CLEARsplint® and
CLEARsplint® Discs



... für CLEARsplint®
CAD/CAM Pro
... for CLEARsplint®
CAD/CAM Pro



... für Labtec Pro und
Labtec Reline
... for Labtec Pro and
Labtec Reline

Patientenpass/ Patient ID card REF M260418

REF M260414

REF M260422

Hinweiskarten/ reference cards
Pflege- und Handhabungshinweise für
den Patienten/ cleaning- and handling
instructions for the patient

REF M260421

REF M260425

REF M260423



Aufbewahrungsbox für
Premium-Aufbissschiene
Storing Box for Premium Splints

neutral/ without label
10 St./ pcs. REF 26189N

Keramik
Anmischbecher
Ceramic
mixing bowl

Sorgt bei kurzzeitiger
(5- 10 Min.) Aufbewahrung
im Kühlschrank für eine längere
Verarbeitungszeit des Spezialkunststoffes.
Kein Auslösen chemischer Bestandteile
möglich!
When kept in the fridge for a short time
(5-10 min.), it provides a longer processing
time of the special resin. No release of
chemical components.

6 cm Ø REF 26178



Okklamat
Unterfütterungs-
gerät
Relining Unit

Für schnelle
Unterfütterungen
von Teil- und Totalprothesen.
Für alle Polymerisationsgeräte geeignet.
For a fast relining of partial and complete
dentures. Suitable for any polymerisation
unit.

11 cm Ø REF 8081010



Labormesser | Laboratory knives



mit Daumenschutz und Küvettenöffner
with thumb protection and flask opener

REF 11159



mit Küvettenöffner/ with flask opener

REF 11166



mit konischem Griff/ with conical handle

REF 11167

Original Buffalo



6R mit Holzgriff/ with wooden handle

REF 21259



7R mit Holzgriff/ with wooden handle

REF 21260



6A mit Kunststoffgriff/ with plastic handle

REF 21248



7A mit Kunststoffgriff/ with plastic handle

REF 21249

Gipsschneidezange | Plaster Cutting Forceps



REF 07237

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses

CE EN 166



13,5 cm

blau-grau/ blue-grey
REF 11770

Anmischspateln | Mixing Spatulas



Ganzmetall - Lichtenstein
full metal (shoehorn-shaped)
- Lichtenstein

① gerade/ straight
REF 11173

② gebogen/ curved
REF 11168

③ gebogen/ curved
④ flexibel gebogen/ flexible curved
⑤ flexibel schmal/ flexible narrow
⑥ flexibel breit/ flexible broad

REF 11172
REF 11169
REF 11171
REF 11170



Mehr Schutzbrillen auf Seite 91/ protection glasses on page 91

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

Instrumententrays

Instrument trays

86-88

Reinigungslösungen

Cleaning agents

89

Spezialreinigungsbürsten

Special cleaning brushes

90

Schutzbrillen

Protection glasses

91-93

Studienmodell

Study Model

94

Pflegemittel

Care products

95

Instrumententrays | Instrument Trays

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ Multifunktionstrays | multifunctional trays

Für die maschinelle Aufbereitung ... sicher und gründlich!

- schützt fragile Instrumente vor Beschädigungen
- aus Ultem (PEI) Spezialkunststoff
- für Thermodesinfektor und Autoklav
- auch für starkalkalische Lösungen geeignet
- minimalster Spülschatten durch bewussten Verzicht auf Silikonleisten im Tray
- Klammern statt herkömmlicher Gelenkscharniere für eine einfachere Reinigung des Trays

Instrument Trays for mechanical treatment ... safe and efficient!

- protects the delicate working tips of the instruments against damaging
- made of Ultem (PEI)
- for thermodesinfector and autoclave
- also suited for strong alkaline solutions
- without silicone rails therefore almost no area left unwashed
- clamps instead of hinges for easy cleaning



<http://kkd-online.de/KKD-SteWaFix.mp4>



<http://kkd-online.de/Verpackungstechniken.pdf>

**Passen in Aluminium- und
Edelstahl-Normtrays**
Suitable for aluminium- and
stainless steel normtrays

LARGE

**Geeignet für Instrumente
bis zu 172 mm Gesamtlänge**
for instruments up to a total
length of 172 mm

**Große Perforation /
Öffnungen für optimale
Reinigungsergebnisse**
Large perforations /
openings for optimal
cleaning

MEDIUM

SMALL




Das SteWaFix Multifunktionstray wurde als Normtrayeinsatz konzipiert, der aus zwei übereinander liegenden Instrumentenablagegabeln besteht. Der Normtrayeinsatz kann als Waschtray im Thermodesinfektor verwendet werden und ist autoklavierbar. Die Kunststoffausführung des Trays schützt die fragilen Instrumentenspitzen vor Beschädigungen. Die Instrumente liegen frei in Fixiermulden, was ein optimales Reinigungsergebnis garantiert. Die Trays können in handelsüblichen Sterilisationsfolien eingeschweißt werden.

The SteWaFix multifunctional tray has been designed as normtray insert, consisting of two instrument supports placed one above the other. This autoclavable normtray insert can be used as waschtray in the thermodesinfector. The plastic design of the tray protects the delicate working tips of the instruments against damaging. Instruments lie absolutely free therefore an optimal cleaning is guaranteed. Suitable for common sterilisation foils.

**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
LARGE**

Tray für bis zu 12 PA Instrumente und z.B.
Bohrerständen, inkl. 10 Silikonstopper
Tray for up to 12 PA instruments or e.g. bur
racks, incl. 10 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 278 x 180 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 270 x 172 x 29 mm

blau/ blue REF 11937
gelb/ yellow REF 11927



**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
MEDIUM**


1/2 Tray für bis zu 9 PA Instrumente,
inkl. 5 Silikonstopper
1/2 Tray for up to 9 PA instruments,
incl. 5 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 136 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 128 x 29 mm

blau/ blue REF 11938
gelb/ yellow REF 11928
rot/ red REF 11918

**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
SMALL**



1/3 Tray für bis zu 5 PA Instrumente
1/3 Tray for up to 5 PA instruments
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 92 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 85 x 29 mm

blau/ blue REF 11939
gelb/ yellow REF 11929
rot/ red REF 11919



**3 Farbvarianten ermöglichen ein
Codiersystem nach
Behandlungszimmern oder
Einsatzgebiet.**

Available in 3 colours for a colour
coding system acc. to scope or
treatment room.



Mit Hilfe der Silikonstopper können Kleinteilesiebe, Bohrerstände
usw. bis zu einer Höhe von ca. 29 mm sicher in situ gehalten werden.

With the silicone stoppers small parts sieves, bur racks etc. up to a
total height of approx. 29 mm can be hold in situ.

Das Ober- und Unterteil des Trays werden vor dem Waschvorgang im
Thermodesinfektor mit zwei Halteklammern verbunden und fixiert.

Prior to the use in the thermodesinfector the upper- and lower part of
the tray are fixed with two metal clamps.

Ersatzteile/ spare parts:
Silikonstopper/ silicone stoppers
5 St./ pcs. REF 11941



Ersatzteile/ spare parts:
Halteklammern/ metal clamps
2 St./ pcs. REF 11942



Edelstahltrays / Stainless steel trays

KKD® Edelstahltrays mit Silikonschienen ermöglichen eine sichere Fixierung der Instrumente bei der maschinellen Aufbereitung. Die Trays können in handelsüblichen Sterilisationsfolien eingeschweißt werden.

Stainless steel trays with silicone rails for safe fixing of the instruments during mechanical treatment. Suitable for common sterilisation foils.



Instrumententray für 10 Instrumente – ideal für die individuelle Bestückung als Prophylaxe-, Parodontalchirurgie- oder Osteotomietray.
Instrument Tray for 10 instruments – ideal for individual assortments as prophylaxis-, periodontal surgery- or osteotomy tray.

Innenmaße/ inner dimensions:


180 x 130 x 25 mm

grün/ green

blau/ blue

REF 11990GR

REF 11990BL



Instrumententray für 5 Instrumente – ideal für die individuelle Bestückung als Prophylaxetray (PZR)

Instrument Tray for 5 instruments – ideal for individual assortments as prophylaxis tray (PZR).

Innenmaße/ inner dimensions:

180 x 60 x 25 mm

grün/ green

blau/ blue


REF 11993GR

REF 11993BL


Bohrständer/ Bur Racks

Geeignet für Thermo-
desinfektor und Steri
bis 134 °C


suitable for thermo-
disinfector and auto-
clave up to 134 °C




arretierbarer
Sicherheitsbügel
safety bar can be
locked in 3 positions




auch für Mundspiegel
geeignet
also suitable for
mouth mirrors




2 verschiedene Lochgrößen,
geeignet für FG und HP
2 different hole sizes,
suitable for FG and HP



auch für Endo-
Nadeln geeignet
also suitable for
Endo needles



in 3 Höhen
verstellbar
height-adjustable
in 3 levels



SteWaFix BurShelter „Standard“
Flexibler Bohrerständer für bis zu
16 rotierende Instrumente
Flexible bur rack for up to 16 rotating
instruments

blau/ blue

REF 44060

grün/ green

REF 44061

grau/ grey

REF 44062



SteWaFix BurShelter „Junior“
Kleiner, robuster Bohrerständer für bis zu
9 FG Instrumente
Small and sturdy rack for up to 9 FG in-
struments

blau/ blue


REF 44080

grün/ green

REF 44081

grau/ grey

REF 44082



SteWaFix BurShelter „Cover“
Bohrerständer mit schwenkbarem, transpa-
rentem Deckel für bis zu 30 FG Instrumente
Bur rack with pivoted, transparent cover for
up to 30 FG instruments

blau/ blue

REF 44070

grün/ green

REF 44071

grau/ grey

REF 44072

Reinigungslösungen | Cleaning agents

Ultraschall-Reinigungskonzentrate | Ultrasonic Cleaning Agents

TOPDENT Blue Action



Sehr ergiebiges, universell verwendbares Ultraschall-Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Fetten und Ölen in Ultraschallgeräten mit und ohne Heizung.

Glanzaktivierend – nicht silikonisierend – hautschonend.

Very economical, universal ultrasonic cleaning concentrate for the removal of fat and grease in ultrasonic cleaning units with and without heating.

Self-glazing – non-silicating – non-harming to skin

(Konzentrat 1:20) 1 Liter Blue Action = 21 Liter Reinigungslösung
(concentrate 1:20) 1 litre Blue Action = 21 litres cleaning solution

1 l REF 07891
5 l REF 07892

TOPDENT Red Action



Effektives und leistungsstarkes Spezialkonzentrat für die Ultraschallreinigung im Dentallabor. Red Action entfernt Zahnstein, Raucherbeläge, Phosphatzemente und Flussmittelreste. Reinigt Gegenstände aus Edelstahl, Edelmetall, Kunststoff, Porzellan und Glas. Red Action verhält sich neutral zu Keramik (Konzentrat 1:2).

Effective and efficient special concentrate for ultrasonic cleaning in the dental laboratory. Red Action removes tartar, tobacco stains, phosphate cements and residuals of dental fluxes. Cleans objects made of stainless steel, precious metal, plastic, porcelain and glass. Does not affect ceramics (concentrate 1:2).

1 l REF 07893
5 l REF 07894



KKD® QUICK-CLEANER

für Ultraschall- und Nadelreinigungsgeräte, z.B. Quick-Magic-Clean

- zur Entfernung von Flussmittel und Oxydschichten nach dem Löten
- zum Aufweichen von Zahnstein auf Spangen und Prothesen
- zum Unterwandern und Durchweichen von Naturgipse, Einbettmassen und Alginat
- frei von Phosphor und Salzsäure

for ultrasonic and needle cleaning devices, e.g. Quick-Magic-Clean

- for removing flux and oxide layers after soldering
- for softening tartar on braces and dentures
- for infiltrating and softening natural plasters, investments and alginates
- free of phosphorus and hydrochloric acid

Konzentrat 1:10/20 (je nach Verschmutzungsgrad)

Concentrate 1:10/20 (depending on degree of contamination)

1 Ltr. REF 27502

Reinigungsbürstchen | Cleaning brushes

KKD® Jiffy Brushes

Spezialreinigungsbürsten für Absaugkanülen mit extrem widerstandsfähigen Nylonborsten.

Die biegsamen Bürstengriffe aus rostfreiem V2A Stahl und der robuste Borstenbesatz ermöglichen eine effektive und gründliche Reinigung auch im starken Krümmungsbereich der Absaugkanülen!

Special cleaning brushes with extremely resistant nylon bristles, ideal for aspirators and ejectors. The bendable brush handles made of V2A stainless steel and the robust bristles allow an effective and efficient cleaning also in the extremely bent area of aspirators and ejectors!

rostfreier V2A Stahl!
stainless steel V2A!

HANDMADE



big

6 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
70 mm – Ø 20 mm
REF 06278

für Prophylaxe- und
Universalabsaugkanülen
(Erwachsene & Kinder)
for prophylaxis- and universal
aspirators (adults & children)



L 25 cm



mini

12 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
45 mm – Ø 5 mm
REF 06277

für chirurgische Absaugkanülen (Ø > 2 mm)
for surgical aspirators (Ø > 2 mm)



L 22 cm




x-mini

12 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
30 mm – Ø 3 mm
REF 06279

für kleine chirurgische Absaugkanülen (Ø < 2 mm)
for small surgical aspirators (Ø < 2 mm)



L 15 cm



KKD® Syringe Brush

Reinigungsbürste für alle gängigen Abdruckspritzen.
Cleaning brush for all current impression syringes.

6 St./ pcs.
Kopflänge/ head length: 75 mm – Ø 13 mm
REF 00084



L 20 cm

Schutzbrillen | Safety glasses

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ CE EN 166 Anti-Fog protection glasses

Schutzbrille in modernem Design, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses in modern design, clear fog-free polycarbonate lens with UV-filter 400.
Very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

blau-grau/ blue-grey
REF 11770



grün/ green
REF 11771



rot/ red
REF 11772



transparent – rot/ clear – red
REF 44221




KKD® Anti-Fog Patienten-Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses for patients

CE EN 166 / EN 172

Verringerung des Blendeffekts des OP-Lichtes.
UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm.
Reduction of the dazzling effect of the operating light.
UV-filter 400. Very lightweight – 25 grams.

grün/ green
REF 11768



rot/ red
REF 11769



Information KKD Schutzbrillen:
Information KKD protection
glasses:
Bitte beachten: Desinfektion
nur mit alkoholfreien
Desinfektionsmitteln. Bitte
Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only
with alcohol-free disinfectant!
Please read enclosed package
leaflet!

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „SUPER-FLEX CLICK“ Anti-Fog protection glasses

- modernes Design / modern design
- kratzfest / scratch resistant
- beschlagfrei / fog-free
- extrem flexibel / extremely flexible

CE EN 166



schwarz/ black
REF 11750

mit einzigartigem bruchstabilem Nylon-Scharnier-System, komplett metallfrei. / with unique, break resistant nylon Clic system, completely metal-free.




Information KKD Schutzbrillen:

Information KKD protection glasses:

Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Augen- und Gesichtsschutz Eye- and face protection



Pkg. mit 10 Bügeln farbig sortiert und 10 Folien / pkg. with 10 frames assorted and 10 foils

- ultraleicht / ultra lightweight
- angenehm zu tragen / comfortable wearing
- wiederverwendbar / reusable

REF 11760



Pkg. mit blauem Bügel & 6 Schutzschilde / pkg. with blue frame and 6 shields

- ultraleicht / ultra lightweight
- kratzfest / scratch-resistant
- optimaler Schutz für Augen, Nase, Mund / optimal protection for eyes, nose and mouth

REF 11765

6 Schutzschilde

6 shields

REF 11766

KKD® Anti-Fog Polymerisationslicht-Schutzbrillen UV-polymerisation light-protection glasses

Reduktion der UV-Strahlen zu 100 % und Ausfiltrierung des Blaulichtanteils zu 98 %.
UV-radiations are filtered out up to 100 % and blue light up to 98 %.

CE EN 166

KKD® Anti-Fog UV-Schutzbrille „NEW STYLE“ UV-protection glasses

REF 11775



KKD® Retina Anti-Fog UV-Schutzbrille „UNIVERSAL“ UV-protection glasses

REF 11786



KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „UNIVERSAL“
Anti-Fog protection glasses

CE EN 166

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger. Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of corrective glasses. With side- and eyebrow protection.
Optical quality class 1.



KKD® Antibeschlag-Gel/ KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.
For increasing and maintaining the anti-fog coating of corrective- and Anti-fog protection glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775



weiß/ white
REF 11780

14,5 cm



blau/ blue
REF 11781



purpur/ purple
REF 11783



klar/ clear
REF 11785




rot/ red
REF 11782



Information KKD Schutzbrillen:
Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Studienmodell | Study Model



Studienmodell/ Study Model

- Hochwertiges, transparentes Schaummodell für Zahnkrankheiten
- Darstellung von Krankheitsverläufen kariöser Defekte
- Implantatarbeiten mit Aufbau: Brücken, Kronen und Inlays
- Extraktion von Zahn 12
- Pulpagangrän mit Zyste
- Zahnhalskaries
- Weisheitszähne
- komplette Bezahnung des Ober- und Unterkiefers in einem Klipp-Artikulator

- High-quality, transparent demonstration model for dental diseases
- presentation of disease progression of carious defects
- implants: crowns, bridges and inlays
- extraction of tooth 12
- pulp gangrene with cyst
- cervical caries
- wisdom teeth
- complete dentition of upper- and lower jaw

REF 09445



Silikon-Isoliermittel | Silicone Isolating Agent

TOPDENT Isolierspray

Universelles, besonders wirksames Isoliermittel für den gesamten Laborbereich (FCKW-frei). Äußerst sparsam im Gebrauch. Enthält kein Lösungsmittel.

- schützt Artikulatoren und Küvetten gegen das Anhaften von Gips
- hält die Gummimatte des Rüttlers sauber
- schützt Muffelböden vor aggressiven Einbettmassen

Universal, especially effective separating spray for manifold use in the laboratory (free of CFC). Economic in use. Does not contain solvents.

- protects articulators and flasks against sticking of plaster
- keeps the rubber mat of the vibrator clean
- protects muffle bases against aggressive investment materials

Spraydose/ spray can
400 ml

1 St./ pc.
12 St./ pcs.

REF 22665
REF 22665B



KKD® Vaseline



Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.
Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml

REF 00740



Übergroßes Zahnputzmodell mit Zahnbürste
Oversized teethbrushing model with toothbrush

Zum Demonstrieren des richtigen
Zähneputzens

Breite 14 cm
Höhe 11 cm
Tiefe 17,5 cm (ohne Bügel 11 cm)

For demonstrating the correct
teeth-cleaning

breadth 14 cm
height 11 cm
depth 17,5 cm (without bow 11 cm)

REF 09449



KKD® Motivationsspiegel
KKD® Motivation mirrors

Erhältlich in vier verschiedenen Farben
available in four different colours
blau/ blue REF 44250B
weiß/ white REF 44250W
gelb/ yellow REF 44250Y
grün/ green REF 44250G



KKD® Milchzahndosen
KKD® Baby Teeth Box

Set mit 10 Stück in 5 verschiedenen Farben –
pro Farbe 2 Stück. Mit Bändern.
Set with 10 pcs. in 5 different colours –
2 pcs. each. With cords.


REF 44260

KKD® RWT® COLOR

Röntgenhaltersysteme für die Rechtwinkel-/Paralleltechnik
X-ray Holder systems for the Right angle-/Paralleling Technique



Weiterentwickelte
Fixierlippe: Folien und
Filme werden noch
schonender in Position
gehalten.
Enhanced clamping
part: image plates and
films are gently hold in
position.



Das neue Lochdesign erlaubt ein noch
einfacheres Aufstecken und Lösen der
Bißplatten von der Führungsstange.
The new design of holes enables an even
easier attaching and separating of the bite
blocks to/from the indicator arm.



Rückseite mit Größen-Beschriftung.
On the back appropriate sizes are indicated.

Abgerundete Form mit weniger Kanten.
Blocks are more rounded, hence less edges.

DESIGN AT ITS BEST!

Seiten/ pages 10-20

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kentzler-Kaschner Dental GmbH

General terms and conditions (GTC) of the Kentzler-Kaschner Dental GmbH

Die Ausgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht allen Geschäftsfreunden und Vertragspartnern unseres Hauses stets zur Verfügung. Alle Vertragsbeziehungen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die wir ausdrücklich hinweisen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit Hilfe folgender QR-Codes eingesehen werden:



<https://www.kkd-online.de/de/agb>

Alternativ können Sie uns auch per e-Mail oder Anruf mit der Zusendung der AGBs beauftragen.

Unsere Kontaktdaten/ Our contact details:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH

Mühlgraben 36

D-73479 Ellwangen/Jagst

☎ +49 (7961) 9073-0

☎ +49 (7961) 9073-15

✉ info@kkd-topdent.de


Hinweise zum Datenschutz | Data protection notes

Die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website www.kkd-online.de unter Datenschutz. Sollten Sie zukünftig keine Informationen oder Kataloge mehr von uns wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an info@kkd-topdent.de oder an unsere Postadresse:


KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen/Jagst

Unsere Kataloge finden Sie stets aktuell als Blätterkataloge auf unserer Homepage

You will find our catalogues always up to date as flip catalogues on our homepage



<https://www.kkd-online.de/de/produkte/kkd-praxis>



<https://www.kkd-online.de/de/produkte/topdent-labor>



The edition of the General Terms and Conditions is always available to all business friends and contractual partners of our company. All contractual relationships are subject to our General Terms and Conditions, to which we explicitly refer.

Our General Terms and Conditions can be viewed in German and English with the help of the following QR codes:



<https://www.kkd-online.de/en/terms-and-conditions>

Alternatively, you can also request us to send you the GTCs via e-mail or phone call.

DuraLay Inlay Pattern Resin

DuraLay Inlay Pattern Resin härtet in ca. 5 Minuten aus und bildet ein festes, exaktes, nicht schrumpfendes Muster, das ohne Bruchgefahr, Absplitterungen, Verformungen oder Temperaturschwankungen getrimmt, bearbeitet und eingesetzt werden kann.

- Detailgetreue Ränder
- Rückstandslose, saubere Verbrennung
- Härtet in nur 5 Minuten aus
- Zeitersparnis für den Anwender
- Einfache Anwendung

DuraLay Inlay Pattern Resin sets in approximately 5 minutes and forms a dense, accurate, non-shrinking pattern that can be trimmed, handled and invested without fear of breakage, chipping, distortion or temperature changes.

- Gives Sharp Margins
- Burns Out Clean
- Sets in only 5 minutes
- Saves Chair Time
- Easy to use



Reliance DuraLay Inlay Pattern Resin rot/ red

1x Pulver 56 g, 1x Flüssigkeit 60 ml/

1x powder 56 g, 1x liquid 60 ml

Pulver 56 g/ powder 56 g

Flüssigkeit 60 ml/ liquid 60 ml

Pkg./ pkg.

REF 28000

2 oz

REF 28001

2 oz

REF 28010

Dura Rely-A-Soft – Soft Denture Liner

Für Praxis und Labor

- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- MMA frei
- Perfekter Haftverbund
- Hohe Farbstabilität

For Chairside or laboratory use

- A resilient soft cushion reline
- Non-methyl methacrylate
- Creates a perfect bond



Reliance Dura Rely-A-Soft – rosa/ pink

1x Pulver, 1x Flüssigkeit à 4 oz/

1x powder, 1x liquid à 4 oz

Pulver rosa 112 g/ powder pink 112 g

Flüssigkeit 120 ml/ liquid 120 ml

Pkg./ pkg.

REF 28600

4 oz

REF 28601

4 oz

REF 28610

DuraLay Temporary Crown & Bridge

- Härtet in nur 5 Minuten aus
- Hoch belastbarer Kunststoff
- Leicht zu bearbeiten und polieren
- Minimale Schrumpfung
- Ideal für temporäre Kronen und Brücken
- Zahnfarben:
 - #62 (A2)
 - #65 (D3)
 - #69 (C2)
 - #77 (B4)

- Sets in only 5 minutes
- Strong hard acrylic
- Easy to trim and polish
- Minimal shrinkage
- Ideal for temporary crowns and bridges
- Shade:
 - #62 (A2)
 - #65 (D3)
 - #69 (C2)
 - #77 (B4)



Reliance DuraLay Temporary Crown&Bridge

4x Pulver à 56 g, 2x Flüssigkeit à 60 ml/

4x powder à 56 g, 2x liquid à 60 ml

Pulver 56 g/ powder 56 g #62 (A2)

Pulver 56 g/ powder 56 g #65 (D3)

Pulver 56 g/ powder 56 g #69 (C2)

Pulver 56 g/ powder 56 g #77 (B4)

Flüssigkeit 60 ml/ liquid 60 ml

Pkg./ pkg. REF 28500

2 oz REF 28501

2 oz REF 28502

2 oz REF 28503

2 oz REF 28504

2 oz REF 28510



Überreicht von Ihrem Dental-Fachhandel /-Depot
your dental depot

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 9073-15

e-Mail: info@kkd-topdent.de



QM-System nach EN ISO 9001
QM system according to EN ISO 9001

Power fürs Labor – Ästhetik für die Praxis!
Power for laboratory – aesthetics for dental surgery!

06.03.2025 / M010502

www.kkd-topdent.de