



KKD[®] *mf* PA INSTRUMENTE Soft Color

first class quality „made in USA“

Für den gehobenen Anspruch!

- Soft-touch Powergrip-Funktion: angenehm weiche Silikoneinsätze in den Handgriffen sorgen für einen **sicheren Halt**
- ergonomisch geformt mit einer ausgezeichneten Balance – für ein **ermüdungsfreies Arbeiten**
- **langzeitscharf** dank rostfreiem Instrumentenstahl 440A (Werkstoff 1.4110) mit einer Härte von 56 Rockwell für die grazilen Arbeitsspitzen. Auch manuell oder maschinell nachschleifbar
- **farbcodiert** nach Einsatzgebiet

For people who wants the best!

- **safe grip during treatment** due to soft silicone inserts, handles with soft-touch Powergrip-function
- ergonomic with excellent balance – for **fatigue-free working**
- long lasting cutting edges made of surgical stainless steel 440A (material 1.4110) with a Rockwell hardness of 56 for the delicate working tips. They can be resharpened manually or mechanically
- **colour-coded** according to scope

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth




PA Instrumente mit neuem ergonomischem, farbcodiertem Griff und soft-touch POWERGRIP-Funktion
 PA Instruments with new ergonomic, colour-coded handle and soft-touch POWERGRIP function



Eine manuelle bzw. maschinelle Aufbereitung nach der RKI-Richtlinie ist nachweislich problemlos möglich.
 A manual or mechanical reprocessing acc. to RKI guideline of the instruments has been proven possible without any problems.

www.kkd-topdent-shop.de



facial/labial
 oral/palatinal
 H6/H7, 204SD
 GRA 1/2, GRA 3/4,
 GRA 5/6

bukkal/labial
 palatinal/lingual
 204S, M23, MC 13S/14S
 GRA 7/8, GRA 9/10


mesial
 GRA 11/12

distal
 GRA 13/14

universal
 COL 4R/4L

Scaler

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend und spitz auslaufend. Zur effizienten Entfernung von Belägen im supragingivalen Bereich./ Tips with two cutting edges which come together to a point. For the efficient removal of concretions and deposits in supragingival regions.



- 1 S-H6/H7** REF 14628
 Für **Front-** und Seitenzahnbereich (Prämolaren). Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ For **anterior-** and posterior (premolars) area. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.
- 2 S-204SD** REF 14632
 Spezialscaler für Interdentalräume im **Front-** und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the **anterior-** and posterior area.
- 3 S-204S** REF 14630
 Spezialscaler für Interdentalräume im **Seitenzahnbereich** (Molaren)./ Special scaler for interproximal use in the **posterior area** (molars).
- 4 S-M23** REF 14636
 Universalscaler für Front- und **Seitenzähne** in allen Quadranten einsetzbar./ Of universal use in all quadrants for anterior and **posterior** teeth.
- 5 S-MC 13S/14S** REF 14626
 Feinscaler für Front- und **Seitenzähne** in allen Quadranten einsetzbar./ Delicate scaler of universal use in all quadrants for anterior and **posterior** teeth.

* Set-Empfehlung für die Kürettage/
 Our recommendation for curettage

Gracey Küretten

Spezialküretten zum „deep scaling“ und zur Wurzelglättung mit konkaver und konvexer Kante. Einseitig schneidende Arbeitsenden – rund auslaufend – zur Entfernung von Belägen im supra- und subgingivalen Bereich./ Special cures for „deep scaling“ and root planing with concave and convex edge. Tips one side cutting – rounded – for the removal of concrements and deposits in supra- and subgingival regions.

❶ C-GRA 1/2 REF 14600
Für **alle** Wurzeloberflächen im OK und UK **Frontzahn-**
bereich. Leichte Abwinkelung./ For **all** root surfaces
in the upper and lower jaw – **anterior region**. Slight
contra-angle.

❷ C-GRA 3/4 REF 14602
Für **alle** Wurzeloberflächen im OK und UK **Frontzahn-**
bereich. Mittlere Abwinkelung./ For **all** root surfaces
in the upper and lower jaw – **anterior region**. Medium
contra-angle.

❸ C-GRA 5/6 REF 14604*
Für **alle** Wurzeloberflächen im OK und UK **Prämolaren-**
und **Frontzahn****bereich**, leichte Abwinkelung./ For **all**
root surfaces in the upper and lower jaw of **premolars**
and **anterior region**. Slight contra-angle.

❹ C-GRA 7/8 REF 14606*
Für alle **bukkalen, lingualen und palatinalen**
Wurzeloberflächen im OK und UK **Prämolaren-** und
Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For **all buccal,**
lingual and palatinal root surfaces in the upper and
lower jaw of **premolars** and **molars**. Strong contra-angle.

❺ C-GRA 9/10 REF 14608
Für alle **bukkalen, lingualen und palatinalen**
Wurzeloberflächen im OK und UK **Prämolaren-** und
Molarenbereich. Extra starke Abwinkelung. Bestens
geeignet bei Patienten mit geringer Mundöffnung./
For **all buccal, lingual and palatinal** root surfaces in
the upper and lower jaw of **premolars** and **molars**.
Extremely strong contra-angle. Best suited for patients
with restricted mouth opening.


❻ C-GRA 11/12 REF 14610*
Für **mesiale** Wurzeloberflächen im OK und UK
Prämolaren- und **Molarenbereich**. Zweifach abge-
winkelt./ For **mesial** root surfaces in the upper and
lower jaw of **premolars** and **molars**. Two contra-angles.

❼ C-GRA 13/14 REF 14612*
Für **distale** Wurzeloberflächen im OK und UK
Prämolaren- und **Molarenbereich**. Zweifach abge-
winkelt./ For **distal** root surfaces in the upper and
lower jaw of **premolars** and **molars**. Two contra-angles.

Universalkürette

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend – rund
auslaufend – zur Entfernung von Belägen in
supra- und subgingivalen Bereich./ Tips with two cutting
edges – rounded – for the removal of concrements and
deposits in supra- and subgingival regions.

❽ C-COL 4R/4L REF 14622
Universalkürette für OK und UK Seitenzahn-
bereich./ Universal curette for all surfaces of
mandibular and maxillary posterior regions.



KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+



<http://kkd-online.de/KKD-SteWaFix.mp4>



LARGE

MEDIUM

SMALL



Multifunktionstray für Instrumente

- schützt fragile Instrumente vor Beschädigungen
- für optimale Reinigungsergebnisse
- aus Ultem (PEI) Spezialkunststoff
- für Autoklav und Thermodesinfektor
- auch für starkalkalische Lösungen geeignet
- minimalster Spülschatten durch Verzicht auf Silikonleisten im Tray
- Klammern statt herkömmlicher Gelenkscharniere für eine einfachere Reinigung des Trays

Multifunctional tray for instruments

- protects the delicate working tips of the instruments against damaging
- for optimal cleaning
- made of Ultem (PEI) special-plastic
- for autoklav and thermodesinfektor
- also suited for strong alkaline solutions
- without silicone rails therefore almost no aerea left unwashed
- clamps instead of hinges for easy cleaning



Silikonstopper halten Kleinteile bis zu einer Höhe von ca. 29 mm sicher in situ. Silicone stoppers hold small parts up to a total height of approx. 29 mm in situ.

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ LARGE

Tray für bis zu 12 PA Instrumente und z.B. Bohrerständen inkl. 10 Silikonstopper
Tray for up to 12 PA instruments or e.g. bur racks incl. 10 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 278 x 180 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 270 x 172 x 29 mm

blau/ blue REF 11938
gelb/ yellow REF 11928
rot/ red REF 11918

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ MEDIUM

1/2 Tray für bis zu 9 PA Instrumente inkl. 5 Silikonstopper
1/2 Tray for up to 9 PA instruments incl. 5 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 136 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 128 x 29 mm

blau/ blue REF 11939
gelb/ yellow REF 11929
rot/ red REF 11919

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ SMALL

1/3 Tray für bis zu 5 PA Instrumenten
1/3 Tray for up to 5 PA instruments
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 92 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 85 x 29 mm

blau/ blue REF 11937
gelb/ yellow REF 11927
rot/ red REF 11917